



# コヒレント社 レーザ計測機器 国内価格表

有効期間:2022年4月1日-2022年9月30日

## LASER MEASUREMENT AND CONTROL

Product Catalog



 **COHERENT**  
Superior Reliability & Performance

●本価格表は最新の英文カタログに掲載の製品に準拠しております。

リンクアドレス↓

[https://content.coherent.com/book/lmc\\_catalog/index.html#page=1](https://content.coherent.com/book/lmc_catalog/index.html#page=1)

●生産中止のため、価格表から削除:  
波長計 WaveMate Deluxe

●本価格表は定期的に更新されます。  
最新版は以下のサイトでご確認ください。  
<https://jp.coherent.com>

### << 注意点 >>

- 価格はすべて消費税別です。
- 価格は基本的にカタログに掲載順です。
- 両面印刷にあわせて表紙裏に空白のページを入れてあります。
- 数量ベースのOEM価格につきましては別途お問い合わせください。
- 本価格表の価格と見積書ベースの価格に相違があった場合は、見積書が適用されます。

 **COHERENT**®

《お問い合わせ先》  
コヒレント・ジャパン株式会社  
セールス・サポートチーム

●営業代表メール窓口 メールアドレス:[salestokyo@coherent.com](mailto:salestokyo@coherent.com)

(担当がお分かりの際はCCに入れてください。)

●計測機器のサービス窓口 メールアドレス :[AllJapanLMC@coherent.com](mailto:AllJapanLMC@coherent.com)

(パワーメータの修理や校正、ビーム診断装置の修理についてのお見積依頼  
ご発注書や確認書の送信の際にご利用ください。)

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿メインズタワー26F

TEL: 03-5365-7100

FAX: 03-5365-7281

Website: <https://jp.coherent.com/>



製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>バンドル・キット(お得なセット価格:導入モデル)</b>					
FieldMate+OP-2 VIS	S-1516 ~ 30 mW 波長 (400-1060nm)	納入後1年	1133374	148,000	23
FieldMate+PS19	S-1550 ~ 1W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1164232	258,000	23
FieldMate+PM10	S-1544 ~ 10W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1159768	205,000	23
FieldMate+PM10X	S-1513 UVレーザ用 出力 ~ 10W	納入後1年	1133304	268,000	21 & 47
FieldMate+PM30	S-1439 ~ 10W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1095153	218,000	23
FieldMaxII-TO+OP-2 VIS	S-1545 ~ 30 mW 波長 (400-1060nm)	納入後1年	1159769	178,000	23
FieldMaxII-TO+PS19	S-1551 ~ 1W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1164233	288,000	23
FieldMaxII-TO+PM10	S-1546 ~ 10W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1159770	228,000	23
FieldMaxII-TO+PM30	S-1547 ~ 30W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1159771	248,000	23
FieldMaxII-TOP+PM150-50	S-1598 ~150W、空冷パワーセンサー	納入後1年	1366214	390,000	23
FieldMaxII-TOP+J-50MB-YAG	S-1597 ~3J、高損傷エネルギーセンサー	納入後1年	1366204	390,000	23
LabMax-TOP+J-50MT-10kHz	S-1599 ~1J、10kHzエネルギーセンサー	納入後1年	1366218	468,000	23
<b>パワー&amp;エネルギーメータ</b>					
FieldMate	パワー測定専用, アナログ針付き	納入後1年	1098297	128,000	21
FieldMax II -TO	パワー測定専用, USB付き	納入後1年	1098579	148,000	19,20
FieldMax II -P	エネルギー測定専用, USB付き	納入後1年	1098581	190,000	19,20
FieldMax II -TOP	パワー/エネルギー測定両用, USB付き	納入後1年	1098580	218,000	19,20
LabMax-TO	パワー測定専用, USB/RS232付き	納入後1年	1104619	258,000	16,17,18
LabMax-TOP	パワー/エネルギー測定用 USB/RS232付	納入後1年	1104622	298,000	16,17,18
リチャージャブル・バッテリー	FieldMaxII追加・交換用(標準装備品)	★	1092395	10,000	23
リチャージャブル・バッテリー	LabMax追加・交換用(標準装備品)	★	1110945	18,000	23
キャリングケース	FieldMate用	★	1212401	10,000	23
キャリングケース	FieldMax、LabMax用	★	1122466	10,000	23
<b>携帯型レーザパワーメータ</b>					
LaserCheck	携帯型パワー測定専用 ※電池交換不可・再校正不可	納入後1年	1098293	66,000	22

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>超高速応答パワーセンサー用メーター</b>					
LabMax-Pro SSIM	USB・RS232接続・超高速応答対応メータ(ディスプレイなし。表示はPCIにて。)	納入後1年	1268881	218,000	10～13
<b>超高速応答パワーセンサー: PowerMax-Pro</b>					
PowerMax-Pro 150 BB	超高速応答(<50μs), 広帯域, 空冷/水冷, 最大150W, 広帯域	納入後1年	1323849	330,000	32
PowerMax-Pro 150 HD	超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷/水冷, 最大150W	納入後1年	1266709	330,000	32
PowerMax-Pro 150 BB Nano	超高速応答(<350μs), 広帯域, 空冷/水冷, 最大150W	納入後1年	1325550	330,000	32
PowerMax-Pro 150 HD Nano	超高速応答(<350μs), 高損傷, 空冷/水冷, 最大150W,	納入後1年	1325549	330,000	32
PowerMax-Pro 150F BB	超高速応答(<50μs), 広帯域, ファン空冷, 最大150W	納入後1年	1323848	368,000	34
PowerMax-Pro 150F HD	超高速応答(<10μs), 高損傷, ファン空冷, 最大150W	納入後1年	1266708	368,000	34
PowerMax-Pro 150F Nano	超高速応答(<350μs), 高損傷, ファン空冷, 最大150W,	納入後1年	1331019	368,000	34
PowerMax-Pro HP	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷, 最大350W, ハイピークパワー15kW	納入後1年	1286588	420,000	40
<b>超高速応答kWパワーセンサー : PowerMax-Pro kW シリーズ</b>					
PowerMax-Pro 1kW, 810nm ウィンドウなし	超高速応答(<20μs), 最大1kW, 最大ピーク1kW, 水冷, 810nm校正	納入後1年	1324794	398,000	46
PowerMax-Pro 1kW, 810nm ウィンドウ付	超高速応答(<20μs), 最大1kW, 最大ピーク1kW, 水冷, 810nm校正	納入後1年	1334122	428,000	46
PowerMax-Pro 1kW, 1.1μm ウィンドウなし	超高速応答(<20μs), 最大1kW, 最大ピーク1kW, 水冷, 1.1μm校正	納入後1年	1324796	398,000	46
PowerMax-Pro 1kW, 1.1μm ウィンドウ付	超高速応答(<20μs), 最大1kW, 最大ピーク1kW, 水冷, 1.1μm校正, ウィンドウ付き	納入後1年	1325221	398,000	46
PowerMax-Pro 1kW, 10.6μm ウィンドウなし	超高速応答(<20μs), 最大1kW, 最大ピーク1kW, 水冷, 10.6μm校正	納入後1年	1324795	398,000	46
PowerMax-Pro 1kW, 10.6μm ウィンドウ付	超高速応答(<20μs), 最大1kW, 最大ピーク1kW, 水冷, 10.6μm校正	納入後1年	1334121	530,000	46
PowerMax-Pro 1kW, 800nm,1.1μm,10.6μm ウィンドウなし	超高速応答(<20μs), 最大1kW, 最大ピーク1kW, 水冷, 800nm/1.1μm/10.8μm校正	納入後1年	1324797	448,000	46
PowerMax-Pro 3kW, 810nm ウィンドウなし	超高速応答(<20μs), 最大3kW, 最大ピーク5kW, 水冷, 810nm校正	納入後1年	1325222	498,000	46
PowerMax-Pro 3kW, 810nm ウィンドウ付	超高速応答(<20μs), 最大3kW, 最大ピーク5kW, 水冷, 810nm校正	納入後1年	1334126	530,000	46
PowerMax-Pro 3kW, 1.1μm ウィンドウなし	超高速応答(<20μs), 最大3kW, 最大ピーク5kW, 水冷, 1.1μm校正	納入後1年	1325224	498,000	46
PowerMax-Pro 3kW, 1.1μm ウィンドウ付	超高速応答(<20μs), 最大3kW, 最大ピーク5kW, 水冷, 1.1μm校正, ウィンドウ付き	納入後1年	1325226	498,000	46
PowerMax-Pro 3kW, 10.6μm ウィンドウなし	超高速応答(<20μs), 最大3kW, 最大ピーク5kW, 水冷, 10.6μm校正	納入後1年	1325223	498,000	46
PowerMax-Pro 3kW, 10.6μm ウィンドウ付	超高速応答(<20μs), 最大3kW, 最大ピーク5kW, 水冷, 10.6μm校正	納入後1年	1334125	628,000	46
PowerMax-Pro 3kW, 800nm,1.1μm,10.6μm ウィンドウなし	超高速応答(<20μs), 最大3kW, 最大ピーク5kW, 水冷, 800nm/1.1μm/10.8μm校正	納入後1年	1325225	538,000	46
Cマウントアダプタフロントプレート		★	1325227	12,000	47
QBH アダプタフロントプレート		★	1319787	12,000	47
QBH アダプタフロントプレート (QBHアダプタ付)	アセンブリ内にQBH Bayonetを含む	納入後1年	1325228	90,000	47
交換用ウィンド(ファイバーレーザ用)	1030 -1120nm <0.5% absorption	納入後1年	1324793	25,000	47
交換用シールドウィンド(CO2レーザ用)	9um - 11um <0.5% absorption	納入後1年	1331407	118,000	47
交換用シールドウィンド (Diodeレーザ用)	780-980nm <0.5% absorption	納入後1年	1331048	118,000	47
Window Mount フロントセンサーカバー		★	1323853	18,000	47

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>超高速応答パワーセンサー メータレスモデル : PowerMax-Pro USB/RS シリーズ</b>					
PowerMax-Pro USB 150 HD	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1295921	468,000	36
PowerMax-Pro RS 150 HD	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1295923	468,000	36
PowerMax-Pro USB 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1330510	498,000	36
PowerMax-Pro RS 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1330545	498,000	36
PowerMax-Pro USB 150F HD	超高速応答(<10μs), ファン空冷 USB接続	納入後1年	1295920	500,000	36
PowerMax-Pro RS 150F HD	超高速応答(<10μs), ファン空冷 RS232接続	納入後1年	1295922	500,000	36
PowerMax-Pro USB 150F HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1330544	500,000	36
PowerMax-Pro RS 150F HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1330546	500,000	36
PowerMax-Pro USB HP 2K	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 USB接続 ハイビークパワー2KW	納入後1年	1315456	530,000	43
PowerMax-Pro RS HP 2K	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 RS232接続 ハイビークパワー2KW	納入後1年	1315457	530,000	43
PowerMax-Pro USB 150 BB	超高速応答(<50μs), 広波長帯域, 空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1342379	468,000	38
PowerMax-Pro RS 150 BB	超高速応答(<50μs), 広波長帯域, 空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1342381	468,000	38
PowerMax-Pro USB 150F BB	超高速応答(<50μs), 広波長帯域, ファン空冷 USB接続	納入後1年	1342380	500,000	38
PowerMax-Pro RS 150F BB	超高速応答(<50μs), 広波長帯域, ファン空冷 RS232接続	納入後1年	1342382	500,000	38
<b>超高速応答 小型パワーセンサー: 開発用キット(メータ必要)10式より数量割引あり]</b>					
PowerMax-Pro 15mm HD 開発用キット	小型センサー15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W	納入後1年	1342383	328,000	28
PowerMax-Pro 15mm BB 開発用キット	小型センサー15mm角, 超高速応答(<75μs), 広波長帯域, 空冷, 最大5-9W	納入後1年	1382766	328,000	28
PowerMax-Pro 15mm UP 開発用キット	小型センサー15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W、高均一平面感度、小ビーム径用	納入後1年	1342384	328,000	28
<b>【新製品】超高速応答 小型パワーセンサー: OEM向け、センサーのみ 10式より数量引きあり]</b>					
PowerMax-Pro 15mm OEM HD	小型センサーのみ。15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W	要問合せ	1385327	138,000	30
PowerMax-Pro 15mm OEM BB	小型センサーのみ。15mm角, 超高速応答(<75μs), 広波長帯域, 空冷, 最大5-9W	要問合せ	1385329	138,000	30
PowerMax-Pro 15mm OEM UP	小型センサーのみ。15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W、高均一平面感度、小ビーム径用	要問合せ	1385328	130,000	30

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>光学センサー(FieldMax II, FieldMate, LabMax用)</b>					
OP-2 UV	～ 30 mW 波長レンジ (250-400nm)	納入後1年	1098401	<b>118,000</b>	55
OP-2 VIS	～ 30 mW 波長レンジ (400-1060nm)	納入後1年	1098313	<b>95,000</b>	55
OP-2 IR	～ 10 mW 波長レンジ (80-1800nm)	納入後1年	1098416	<b>138,000</b>	55
<b>光学センサー(LabMax用)【上記のOP-2シリーズのご選択をお勧めします。】</b>					
LM-2 UV	～ 30 mW 波長レンジ (250-400nm)	納入後1年	1098390	<b>118,000</b>	55
LM-2 VIS	～ 30 mW 波長レンジ (400-1060nm)	納入後1年	1098298	<b>98,000</b>	55
LM-2 IR	～ 10 mW 波長レンジ (800-1500nm)	納入後1年	1098342	<b>138,000</b>	55
<b>光学センサー &amp; 一部のLMセンサーアクセサリ</b>					
1000:1 アッテネータ	OP-2 VIS, OP-2 IR用	納入後1年	1098318	<b>68,000</b>	94
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	納入後1年	1098589	<b>18,000</b>	95
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	納入後1年	1098339	<b>28,000</b>	95
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	★	33-9432-000	<b>10,000</b>	95
<b>高感度サーマルセンサー(1～2W) 高精度、低ドリフト 断続使用時:最大3Wまで</b>					
PS10	～ 1W、差動型、ファイバーアダプタ対応	納入後1年	1098350	<b>218,000</b>	56
PS10Q	～ 1W、差動型、石英ウインドウ	納入後1年	1098400	<b>240,000</b>	56
PS19	～ 1W、差動型	納入後1年	1098413	<b>220,000</b>	56
PS19Q	～ 1W、差動型、石英ウインドウ	納入後1年	1098341	<b>248,000</b>	56
PM3	～ 2W	納入後1年	1098336	<b>140,000</b>	58
PM3Q	～ 2W、石英ウインドウ	納入後1年	1098419	<b>158,000</b>	58
PS-SMA	SMAファイバーアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3860	<b>18,000</b>	95
PS-FC	FCファイバーアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3863	<b>28,000</b>	95
PS-ST	STファイバーアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3862	<b>28,000</b>	95
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ(PM3/PM10用)	★	1098420	<b>38,000</b>	95

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>空冷サーマルセンサー(～150W)</b>					
PM2	～ 2W (断続使用時:最大5W)	納入後1年	1098329	138,000	61
PM10	～ 10W (断続使用時:最大30W)	納入後1年	1097901	129,000	61
PM30	～ 30W (断続使用時:最大50W)	納入後1年	1098314	168,000	61
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ(PM3/PM10用)	★	1098420	32,000	94
PM100-19C	～ 100W (断続的使用のみに対応)	納入後1年	1098483	198,000	63
PM150	～ 150W (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1098407	248,000	63
PM150-50	～ 150W (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1098398	280,000	63
<b>水冷サーマルセンサー(～300W) 条件付き空冷使用あり</b>					
PM10-19C	～ 10W (空冷仕様:断続使用時:5W)	納入後1年	1098397	118,000	66
PM150-19C	～ 150W (空冷仕様:断続使用時:20W)	納入後1年	1098444	138,000	66
PM150-50C	～ 150W (空冷仕様:断続使用時:80W)	納入後1年	1098412	180,000	66
PM300	～ 300W	納入後1年	1141474	288,000	66
<b>ファン空冷サーマルセンサー(～300W)</b>					
PM200F-19	～ 200W (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1098480	288,000	68
PM200F-50	～ 200W (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1098472	298,000	68
PM300F-19	～ 300W (断続使用時:最大450W)	納入後1年	1098509	298,000	68
PM300F-50	～ 300W (断続使用時:最大450W)	納入後1年	1098417	308,000	68
<b>水冷高出力サーマルセンサー</b>					
PM1K+	高損傷閾値, ～1 kW (断続使用時:最大2kW)	納入後1年	1409621	338,000	69
PM1K	～ 1 kW (断続使用時:最大3kW)	納入後1年	1098392	360,000	71
PM3K+	高損傷閾値, ～3 kW	納入後1年	1409627	438,000	69
PM3K	～ 3 kW (断続使用時:最大5kW)	納入後1年	1098462	480,000	71
PM5K	～ 5 kW (断続使用時:最大10kW)	納入後1年	1098454	558,000	69
PM6K+	高損傷閾値, ～6 kW	納入後1年	1402728	500,000	71

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>水冷大口径サーマルセンサー</b>					
PM1K-100	～ 1 kW, 100mm径 (断続使用時:最大1.5kW)	納入後1年	1098490	1,050,000	73
PM3K-100	～ 3 kW, 100mm径 (断続使用時:最大4kW)	納入後1年	1098506	1,150,000	73
PM5K-100	～ 5 kW, 100mm径 (断続使用時:最大7.5kW)	納入後1年	1098461	1,200,000	73
PM5K-200	～ 5 kW, 200mm径 (断続使用時:最大7.5kW)	納入後1年	1098505	1,680,000	73
<b>パワーセンサー</b>					
<b>ビームポジション検出機能付きパワーセンサー LMサーマルセンサーシリーズ (LabMaxとの組み合わせ要)</b>					
LM-3	～ 3W, 空冷	納入後1年	1098328	148,000	81
LM-10	～ 10W, 空冷	納入後1年	1098304	158,000	81
LM-45	～ 25W, 空冷	納入後1年	1098320	198,000	81
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	★	1098589	18,000	93
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	★	1098339	29,000	93
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	納入後1年	33-9432-000	11,000	93
LM-100	～ 100W, 空冷	納入後1年	1098346	248,000	83
LM-200	～ 200W, ファン空冷 (100V)	納入後1年	1098440	268,000	83
LM-200	～ 200W, ファン空冷 (200V)	納入後1年	1098450	268,000	83
LM-200B	～ 200W, 水冷, 小型	納入後1年	1098395	178,000	掲載なし
LM-200B w/DB25 Cable	～ 200W, 水冷, 小型	納入後1年	1163371	178,000	掲載なし
LM-20	～ 20W, (ヒートシンク後付)	納入後1年	1098456	188,000	86
LM-150LS	～ 150W, 空冷	納入後1年	1098452	228,000	86
LM-150FS	～ 150W, 空冷	納入後1年	1098394	250,000	86
BeamFinder	～ 1 kW	納入後1年	1098427	300,000	87
LM-1000	～ 1 kW, 水冷	納入後1年	1098409	368,000	87
LM-2500	～ 2.5 kW, 水冷	納入後1年	1098437	418,000	87
LM-5000	～ 5 kW, 水冷	納入後1年	1098421	538,000	87
SmartSensorアダプタ	センサーアダプタ	納入後1年	1056827	70,000	94



製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>エキシマ/UV用サーマルセンサー</b>					
PM2X	～ 2W, UV用 (断続使用時:最大5W)	納入後1年	1098457	148,000	77
PM10X	～ 10W, UV用 (断続使用時:最大30W)	納入後1年	1098423	148,000	77
PM10X with 193nm calibration	～ 10W, UV用, 193nm校正	納入後1年	1363618	178,000	掲載なし
PM30X	～ 30W, UV用 (断続使用時:最大50W)	納入後1年	1098498	180,000	77
PM30X with 193nm calibration	～ 30W, UV用, 193nm校正	納入後1年	1375836	208,000	掲載なし
PM150X	～ 150W, UV用 (断続使用時:最大200W)	納入後1年	1098455	280,000	78
PM150-50XC	～ 150W, UV用 (空冷、断続使用時:最大80W)	納入後1年	1098443	188,000	78
PM200F-50X	～ 200W, UV用 (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1113493	308,000	79
PM300F-50X	～ 300W, UV用 (断続使用時:最大450W)	納入後1年	1098481	328,000	79
PM1KX	～ 1 kW, UV用 (断続使用時:最大1.5kW)	納入後1年	1115484	348,000	80
PM1KX-100	～ 1 kW, UV用 (断続使用時:最大1.5kW)	納入後1年	1152086	1,080,000	80
PM3KX	～ 3kW, UV用	納入後1年	1098550	458,000	掲載なし
<b>高ピークパワーサーマルセンサー</b>					
PM10V1	～ 10W	納入後1年	1098338	158,000	75
PM30V1	～ 30W	納入後1年	1098429	198,000	75
PMV1-KIT	ディスク交換キット	納入後1年	0011-8935	28,000	75
<b>メータレス パワーセンサー (組込み用、PCに直接接続するモデル)</b>					
<b>微小パワー (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB UV/VIS クwantum	～ 100 mW, USB 2.0	納入後1年	1168337	218,000	59
PowerMax-USB UV/VIS ワンド	～ 140 mW, USB 2.0	納入後1年	1212310	268,000	59
ワンドセンサーアクセサリ	コリメートアダプタ	★	1211488	24,000	93
ワンドセンサーアクセサリ	FCファイバアダプタ	★	1211489	24,000	93
ワンドセンサーアクセサリ	FC-APCファイバアダプタ	★	1220619	28,000	93
ワンドセンサーアクセサリ	SMAファイバアダプタ	★	1220621	24,000	93
ワンドセンサーアクセサリ	7mmアパーチャアダプタ	★	1220622	20,000	93
<b>高感度タイプ (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB PS10	～ 1W, USB 2.0	納入後1年	1174260	278,000	57
PowerMax-USB PS10Q	～ 1W, USB 2.0	納入後1年	1287077	298,000	57
PowerMax-RS PS10Q	～ 1W, RS-232	納入後1年	1288992	310,000	57
PowerMax-USB PS19Q	～ 1W, USB 2.0	納入後1年	1168343	308,000	57
PowerMax-RS PS19Q	～ 1W, RS-232	納入後1年	1179504	318,000	57
PowerMax-USB PS19	～ 1W, USB 2.0	納入後1年	1174261	278,000	57
PowerMax-USB PM3	～ 2W, USB 2.0	納入後1年	1174263	200,000	57
PowerMax-USB PM3Q	～ 2W, USB 2.0	納入後1年	1191133	220,000	57
PS-SMA	SMAファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3860	18,000	93
PS-FC	FCファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3863	28,000	93
PS-ST	STファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3862	28,000	93
FBA-10FC	FCファイバアダプタ(PM3/PM10用)	★	1098420	38,000	93

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>空冷パワーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB PM2	～ 2W, USB 2.0	納入後1年	1174264	<b>198,000</b>	62
PowerMax RS - PM2	～ 2W, RS-232	納入後1年	1180874	<b>198,000</b>	62
PowerMax-USB PM10	～ 10W, USB 2.0	納入後1年	1174262	<b>198,000</b>	62
PowerMax-USB PM30	～ 30W, USB 2.0	納入後1年	1174257	<b>228,000</b>	62
PowerMax-RS PM30	～ 30W, RS-232	納入後1年	1174258	<b>228,000</b>	62
PowerMax-USB PM150-50	～ 150W, USB 2.0	納入後1年	1223336	<b>358,000</b>	67
PowerMax-RS PM150-50	～ 150W, RS-232	納入後1年	1317151	<b>358,000</b>	67
<b>空冷パワーセンサー UV対応モデル (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB PM2X	～ 2W, USB 2.2, UVコーティング	納入後1年	1257617	<b>198,000</b>	77
PowerMax-RS PM2X	～ 2W, RS-232, UVコーティング	納入後1年	1230323	<b>203,000</b>	77
PowerMax-USB PM10X	～ 10W, USB 2.2, UVコーティング	納入後1年	1184874	<b>210,000</b>	77
PowerMax-RS PM10X	～ 10W, RS-232, UVコーティング	納入後1年	1236447	<b>210,000</b>	77
PowerMax-USB PM30X	～ 30W, USB 2.2, UVコーティング	納入後1年	1263294	<b>238,000</b>	77
PowerMax-RS PM30X	～ 30W, RS-232, UVコーティング	納入後1年	1174259	<b>238,000</b>	77
<b>水冷パワーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB PM1K+	高損傷閾値, ～1 kW, USB	納入後1年	<b>1409622</b>	<b>400,000</b>	69
PowerMax-RS PM1K+	高損傷閾値, ～1 kW, RS232	納入後1年	<b>1409623</b>	<b>400,000</b>	69
PowerMax-USB PM1K	～1 kW, USB	納入後1年	1232163	<b>428,000</b>	72
PowerMax-USB PM3K+	高損傷閾値, ～3 kW, USB	納入後1年	<b>1409628</b>	<b>528,000</b>	69
PowerMax-RS PM3K+	高損傷閾値, ～3 kW, RS232	納入後1年	<b>1409629</b>	<b>500,000</b>	69
PowerMax-USB PM3K	～3 kW, USB	納入後1年	1276824	<b>558,000</b>	72
PowerMax-RS PM3K	～3 kW, RS-232	納入後1年	1191293	<b>558,000</b>	72
PowerMax-USB PM5K	～5 kW, USB	納入後1年	1215999	<b>648,000</b>	72
PowerMax-USB PM6K+	高損傷閾値, ～6 kW, USB	納入後1年	<b>1402729</b>	<b>568,000</b>	69
PowerMax-RS PM6K+	高損傷閾値, ～6 kW, RS232	納入後1年	<b>1402730</b>	<b>568,000</b>	69

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>組み込み用パワーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB PM10-19C	～ 10W, USB 2.0	納入後1年	1168344	190,000	64
PowerMax-RS PM10-19C	～ 10W, RS-232	納入後1年	1168345	190,000	64
PowerMax-USB PM100-19C	～ 100W, USB 2.0	納入後1年	1288940	261,000	64
PowerMax-USB PM150-19C	～ 150W, USB 2.0	納入後1年	1168346	196,000	64
PowerMax-RS PM150-19C	～ 150W, RS-232	納入後1年	1168347	208,000	64
PowerMax-USB PM150-50C	～ 150W, USB 2.0	納入後1年	1168348	220,000	64
PowerMax-RS PM150-50C	～ 150W, RS-232	納入後1年	1168349	228,000	64
<b>組み込み用パワーセンサー UV対応モデル (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-RS PM150-50XC	～ 150W, RS-232, UVコーティング	納入後1年	1305568	390,000	74
PowerMax-RS PM1KX-100	～ 1 kW, RS-232, 100mm口径, UVコーティング	納入後1年	1214871	1,180,000	74
PowerMax-USB PM5K-100	～ 5 kW, USB, 100mm口径	納入後1年	1235755	1,280,000	74
<b>ビームポジション機能付き (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB LM-3	～ 3W, USB 2.0	納入後1年	1168339	210,000	82
PowerMax-RS LM-3	～ 3W, RS-232	納入後1年	1363752	210,000	82
PowerMax-USB LM-10	～ 10W, USB 2.0	納入後1年	1168340	218,000	82
PowerMax-RS LM-10	～ 10W, RS-232	納入後1年	1168341	218,000	82
PowerMax-USB LM-45	～ 25W, USB 2.0	納入後1年	1168342	240,000	82
PowerMax-RS LM-45	～ 25W, RS-232	納入後1年	1211474	228,000	82
PowerMax-USB LM-20	～20W, USB 2.0	納入後1年	1174270	220,000	84
PowerMax RS - LM-20 Power Sensor	～20W, RS232C	納入後1年	1344001	220,000	84
PowerMax-USB LM-100	～100W, USB 2.0	納入後1年	1193300	318,000	84
PowerMax-USB LM-150LS	～150W, USB 2.0	納入後1年	1275678	308,000	84
PowerMax-RS LM-150LS	～150W, RS-232	納入後1年	1212246	308,000	84
PowerMax-USB LM-200(110V)	～200W, USB 2.0	納入後1年	1193407	348,000	85
PowerMax-RS LM-200(110V)	～200W, RS-232	納入後1年	1258401	348,000	85
PowerMax-USB LM-200(220V)	～200W, USB 2.0	納入後1年	1195840	320,000	85
PowerMax-RS LM-200(220V)	～200W, RS-232	納入後1年	1320565	368,000	85
<b>水冷ハイパワーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB Beam Finder	～ 1 kW, USB 2.0	納入後1年	1233118	360,000	88
PowerMax-USB PM1K-36C	～ 1 kW, USB 2.0	納入後1年	1174266	358,000	67
PowerMax-RS PM1K-36C	～ 1 kW, RS-232	納入後1年	1174267	358,000	67
PowerMax-USB LM-1000	～ 1 kW, USB 2.0	納入後1年	1174268	420,000	88
PowerMax-RS LM-1000	～1 kW, RS-232	納入後1年	1180872	420,000	88
PowerMax-USB LM-5000	～5 kW, USB 2.0	納入後1年	1174269	598,000	88
PowerMax-RS LM-5000	～5 kW, RS-232	納入後1年	1181653	600,000	88

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>エネルギーセンサー</b>					
<b>EnergyMaxシリーズ: クwantumエネルギーセンサー</b>					
J-10SI-LE	10 mm口径, 8 pJ-80 nJ @ 532 nm	納入後1年	1140727	278,000	115
J-10SI-HE	10 mm口径, 60 pJ-775 nJ @ 532 nm	納入後1年	1150146	278,000	115
J-10GE	10 mm口径, 200 pJ-600 nJ @ 1064 nm	納入後1年	1140408	318,000	115
<b>EnergyMaxシリーズ: MaxBlackエネルギーセンサー</b>					
J-50MB-HE	50 mm口径, 1 mJ-2J, 300 Hz	納入後1年	1110573	228,000	104
J-50MB-LE	50 mm口径, 250 μJ-500 mJ, 300 Hz	納入後1年	1110576	228,000	104
J-25MB-HE	25 mm口径, 500 μJ-1J, 1000 Hz	納入後1年	1110746	208,000	104
J-25MB-LE	25 mm口径, 25 μJ-50 mJ, 1000 Hz	納入後1年	1110743	208,000	104
J-10MB-HE	10 mm口径, 10 μJ-20 mJ, 1000 Hz	納入後1年	1110843	188,000	104
J-10MB-LE	10 mm口径, 300 nJ-600 μJ, 1000 Hz	納入後1年	1110855	188,000	104
<b>EnergyMaxシリーズ: MaxBlackディフューズエネルギーセンサー</b>					
J-50MB-YAG	50 mm口径, 1.5 mJ-3J, 50 Hz	納入後1年	1110744	248,000	108
J-50MB-YAG-1528	300Hzバージョン	納入後1年	1144701	258,000	108
J-50MB-YAG-1535	15J, 2 msパルス幅, 10 Hzバージョン	納入後1年	1151431	258,000	108
J-50MB-YAG-1561	50 uJ - 100 mJバージョン	納入後1年	1174756	260,000	108
J-25MB-IR	25 mm口径, 1.5 mJ-3J, 20 Hz	納入後1年	1110577	218,000	108
J-50MB-IR	50 mm口径, 1 mJ-3J	納入後1年	1155722	258,000	108
<b>EnergyMaxシリーズ: Metalディフューズエネルギーセンサー</b>					
J-50MT-10KHZ-1571	50 mm口径, 90 μJ-100mJ, 10 kHz	納入後1年	1185709	258,000	106
J-50MT-10KHZ	50 mm口径, 500 μJ-1J, 10 kHz	納入後1年	1110574	258,000	106
J-25MT-10KHZ	25 mm口径, 50 μJ-100 mJ, 10 kHz	納入後1年	1110747	238,000	106
J-10MT-10KHZ	10 mm口径, 100 nJ-200 μJ, 10 kHz	納入後1年	1110856	218,000	106
<b>EnergyMaxシリーズ: MaxUVエネルギーセンサー</b>					
J-50MUV-248 (ディフューザ付)	50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz	納入後1年	1110572	260,000	112
J-50MUV-248 (ディフューザなし)	50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz	納入後1年	1146243	248,000	112
J-50MUV-193 (ディフューザ付)	50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz	納入後1年	1110575	268,000	112
J-50MUV-193 (ディフューザなし)	50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz	納入後1年	1146237	258,000	112
J-25MUV-248 (ディフューザなし)	25 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 400 Hz	納入後1年	1110745	230,000	112
J-25MUV-193 (ディフューザなし)	25 mm 口径, 50 μJ-100 mJ, 400 Hz	納入後1年	1110741	238,000	112

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>EnergyMaxシリーズ:クワンタム・エネルギーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
EnergyMax-USB J-10SI-HE	750 pJ ~ 775 nJ, USB 2.0	納入後1年	1191434	<b>418,000</b>	116
EnergyMax-RS J-10SI-HE	750 pJ ~ 775 nJ, RS-232	納入後1年	1191427	<b>418,000</b>	116
EnergyMax-USB J-10Ge-LE	1 nJ ~ 600 nJ, USB 2.0	納入後1年	1286950	<b>458,000</b>	116
<b>EnergyMaxシリーズ: MaxBlackエネルギーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
EnergyMax-USB J-50MB-HE	1.6 mJ ~ 2 J, USB 2.0	納入後1年	1191444	<b>358,000</b>	105
EnergyMax-RS J-50MB-HE	850 uJ ~ 1J, RS-232	納入後1年	1191432	<b>358,000</b>	105
EnergyMax-USB J-50MB-LE	400 uJ ~ 500 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191443	<b>360,000</b>	105
EnergyMax-USB J-25MB-HE	850 uJ ~ 1J, USB 2.0	納入後1年	1191442	<b>338,000</b>	105
EnergyMax-USB J-25MB-LE	50 uJ ~ 50 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191441	<b>338,000</b>	105
EnergyMax-RS J-25MB-LE	50 uJ ~ 50 mJ, RS-232	納入後1年	1191431	<b>338,000</b>	105
EnergyMax-USB J-10MB-HE	12 uJ ~ 20 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191436	<b>328,000</b>	105
EnergyMax-RS J-10MB-HE	12 uJ ~ 20 mJ, RS-232	納入後1年	1191429	<b>328,000</b>	105
EnergyMax-USB J-10MB-LE	500 nJ ~ 600 uJ, USB 2.0	納入後1年	1191435	<b>328,000</b>	105
EnergyMax-RS J-10MB-LE	500 nJ ~ 600 uJ, RS-232	納入後1年	1191428	<b>328,000</b>	105
<b>EnergyMaxシリーズ:ハイピーク・エネルギーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
EnergyMax-USB J-50MB-IR	3.2 mJ ~ 3J, USB 2.0	納入後1年	1191440	<b>398,000</b>	111
EnergyMax-USB J-50MB-YAG	2.4 mJ ~ 3J, USB 2.0	納入後1年	1191437	<b>380,000</b>	109
EnergyMax-RS J-50MB-YAG	2.4 mJ ~ 3J, RS-232	納入後1年	1191430	<b>380,000</b>	109
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1528	300 pps, USB 2.0	納入後1年	1191439	<b>398,000</b>	109
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, USB 2.0	納入後1年	1191438	<b>398,000</b>	109
EnergyMax-RS J-50MB-YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, RS-232	納入後1年	1219962	<b>398,000</b>	109
<b>EnergyMaxシリーズ:高繰り返しエネルギーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ-1571	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	納入後1年	1208286	<b>390,000</b>	107
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ	400 uJ ~ 1 J, USB 2.0	納入後1年	1191447	<b>390,000</b>	107
EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ	400 uJ ~ 1 J, RS-232	納入後1年	1191433	<b>390,000</b>	107
EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191446	<b>368,000</b>	107
EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ	300 nJ ~ 200 uJ, USB 2.0	納入後1年	1191445	<b>350,000</b>	107
<b>EnergyMaxシリーズ:エキシマ用エネルギーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
EnergyMax-USB J-50MUV-248 (ディフューザ付)	800 uJ ~ 1J, USB 2.0	納入後1年	1191449	<b>398,000</b>	113
EnergyMax-USB J-50MUV-193 (ディフューザなし)	200 uJ ~ 250 mJ, USB 2.0	納入後1年	1289935	<b>390,000</b>	113
EnergyMax-USB J-25MUV-248 (ディフューザなし)	125 uJ - 250 mJ, USB 2.0	納入後1年	1378159	<b>358,000</b>	113
EnergyMax-RS J-25MUV-248 (ディフューザなし)	125 uJ - 250 mJ	納入後1年	1378158	<b>358,000</b>	掲載なし
EnergyMax-USB J-25MUV-193 (ディフューザなし)	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191448	<b>368,000</b>	113

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>エネルギーセンサー用アクセサリ</b>					
J-Power Pro (J-Powerの後継機種)	EnergyMax用電源ユニット(PowerMax-Proにも対応)	納入後1年	1273690	<b>70,000</b>	119
ヒートシンク S	25 mm口径用	★	1123430	<b>18,000</b>	118
ヒートシンク M	25 mm口径用	★	1123431	<b>20,000</b>	118
ヒートシンク L	50 mm口径用	★	1123432	<b>28,000</b>	118
7.5 cm高ポストスタンド	該当センサーに標準添付	★	1136566	<b>8,000</b>	118
5 cm高ポストスタンド		★	1136565	<b>8,000</b>	118
<b>標準OEMパワーセンサー</b>					
PM10-19A	～ 10W, Morex社4ピン出力	納入後1年	1098334	<b>118,000</b>	90
PM10-19B	～ 10W, BNC出力	納入後1年	1098343	<b>108,000</b>	90
PM150-19A	～ 150W, Morex社4ピン出力	納入後1年	1098418	<b>128,000</b>	90
PM150-19B	～ 150W, BNC出力	納入後1年	1098321	<b>110,000</b>	90
PM150-19XB	～ 150W UV用, BNC出力	納入後1年	1120732	<b>118,000</b>	91
PM150-50A	～ 150W Morex社4ピン出力	納入後1年	1098510	<b>168,000</b>	90
PM150-50B	～ 150W BNC出力	納入後1年	1098415	<b>148,000</b>	90
PM150-50XB	～ 150W, UV用 BNC出力	納入後1年	1098441	<b>160,000</b>	91
PM1K-36B	～ 1 kW, BNC出力	納入後1年	1098333	<b>298,000</b>	91
BeamFinder	～ 1 kW, コヒレント製メータと接続	納入後1年	1098427	<b>300,000</b>	91

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>ビーム診断&amp;波長分析</b>					
<b>BeamView Analyzer</b>					
LaserCam HR II - 1/2"	精細1/2" CCDデジタル(解析ソフト付き)LaserCam-HR後継機種,ポスト・スタンド付	納入後1年	1282868	<b>568,000</b>	124
LaserCam-HR II 2/3"	大口径2/3" CCDデジタル(解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種	納入後1年	1282870	<b>728,000</b>	124
LaserCam-HR II UV 2/3"	CCDデジタル(解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし	納入後1年	1360550	<b>1,200,000</b>	124
LaserCam-HR-InGaAs	CMOSデジタル(解析ソフト付き),ポスト・スタンドなし <b>【輸出管理令規制品】</b>	納入後1年	1149002	<b>4,380,000</b>	125
<b>レーザビームアナライザ用光学アクセサリ</b>					
VARM	可変アッテネータ	納入後1年	33-3328-000	<b>338,000</b>	133
C-VARM	連続可変アッテネータ	納入後1年	33-3336-000	<b>220,000</b>	133
UV C-VARM	連続可変アッテネータ	納入後1年	33-6859-000	<b>395,000</b>	133
BCUBE	ビームキューブピックアップ	納入後1年	1098403	<b>130,000</b>	133
UV-BCUBE	紫外ビームキューブピックアップ	納入後1年	1098466	<b>178,000</b>	133
Barrel Set	パレル2個, Cマウントフランジ3個	納入後1年	1098426	<b>38,000</b>	133
BIP-12F(画像倍率 2:1)	コンパクトUVビームプロファイラ	納入後1年	33-3468-000	<b>438,000</b>	134
BIP-12F(画像倍率 1:1)	コンパクトUVビームプロファイラ	納入後1年	1053418	<b>438,000</b>	134
BIP-5000Z(画像倍率 6:1 ~ 1:1)	ズームUVビームプロファイラ	納入後1年	33-3484-000	<b>1,280,000</b>	134
BIP-5000SPL	ビームスプリッタ	納入後1年	33-3492-000	<b>440,000</b>	134
<b>BeamMaster-USB</b>					
BM-3 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224012	<b>980,000</b>	137
BM-7 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224014	<b>1,088,000</b>	137
BM-3 InGaAs(3 mm)	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224016	<b>1,148,000</b>	137
BM-7 InGaAs(3 mm)	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224018	<b>1,400,000</b>	137
BM-7 InGaAs(5 mm)	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224020	<b>1,528,000</b>	137
回転マウント	BeamMaster用アクセサリ	納入後1年	1038024	<b>108,000</b>	137
Cマウントアダプタプレート	BeamMaster用アクセサリ	納入後1年	33-7147-000	<b>10,000</b>	137



製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>ModeMaster PC</b>					
ModeMaster PC system UV狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	納入後1年	33-1843-000	<b>2,730,000</b>	掲載なし
ModeMaster PC system UV広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	納入後1年	33-2106-000	<b>2,690,000</b>	掲載なし
ModeMaster PC system VIS狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	納入後1年	33-2221-000	<b>2,710,000</b>	掲載なし
ModeMaster PC system VIS広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	納入後1年	33-2239-000	<b>2,500,000</b>	掲載なし
ModeMaster PC system NIR狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	納入後1年	33-2387-000	<b>2,980,000</b>	掲載なし
ModeMaster PC system NIR広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	納入後1年	33-2395-000	<b>2,700,000</b>	掲載なし
ModeMaster PC	インタフェースコンソール, ソフトウェアのみ	納入後1年	33-1710-000	<b>378,000</b>	掲載なし
Si デテクタ	200 - 1000 nm	納入後1年	33-2072-000	<b>330,000</b>	掲載なし
Ge デテクタ	800 - 18000 nm	納入後1年	33-2080-000	<b>448,000</b>	掲載なし
広発散角レンズキット1S	ボディのみ (UV用)	納入後1年	33-2114-000	<b>438,000</b>	掲載なし
狭発散角レンズキット1D	ボディのみ (UV用)	納入後1年	33-2130-000	<b>768,000</b>	掲載なし
広発散角レンズキット2S	ボディのみ (VIS用)	納入後1年	33-2122-000	<b>368,000</b>	掲載なし
狭発散角レンズキット2D	ボディのみ (VIS用)	納入後1年	33-2148-000	<b>698,000</b>	掲載なし

不測の原料価格の変動及び不可抗力による事故の場合、見積金額または納期については別途協議を申し上げたく御含みおき下さい。取引にあたっては、コヒレント・ジャパン株式会社の取引規約が適用されます。コヒレント・ジャパン株式会社取引規約(Coherent Japan Inc. Terms and Conditions of Sale)は下記ウェブサイトにて確認頂けます。

ウェブサイト: <https://www.coherent.com/company/terms-and-conditions-of-sale>

付帯事項

両当事者は、コヒレントによる本契約に基づく義務の履行/遂行(必要に応じた出張サービス又は出張サポートを含み、これに限られない)の全部又は一部が、各国又は地域におけるCOVID-19ウイルスの発生又は蔓延(これらの結果又はこれらに関連した政府の規制措置又は行為を含む)により妨げられ又は遅延し得ること、当該義務の履行の再開又は延期は、両当事者の友好的な協議を経た書面による合意に従うことをここに確認し、合意する。さらに、両当事者は、前記のコヒレント(影響を受けた当事者)による義務の不履行又は遅延は、本契約の債務不履行とみなされないことを確認し、合意する。

※保証条件 納入後1年間(★印の製品は初期不良品のみ着荷90日以内に限り交換対応)

※本見積物品をご下命される際には必ず貴注文書に該当見積番号とご希望納期/納入期限の記載を願います。

※納期は変動することがございます。お手数ですがご発注前に最新納期をお問合せください。

※ISO17025認証校正機には試験成績が記載された校正証明書が付属しております。

※トレーサビリティ体系図は下記webよりダウンロードいただけます。Images & chartsのタブをクリックしてください。

[レーザ計測機器ヘルプセンター | コヒレント \(coherent.com\)](http://www.coherent.com)

<以下空欄>