



コヒレント社 レーザ計測機器 国内価格表

有効期間：2025年01月01日-2025年03月31日

LASER MEASUREMENT AND CONTROL

Product Catalog



●本価格表は最新の英文カタログに掲載の製品に準拠しております。

リンクアドレス↓

<https://www.coherent.com/content/dam/coherent/site/en/resources/laser-measurement-and-control-help-center/catalog/laser-measurement-and-control-cat.pdf>

●本価格表は定期的に更新されます。最新版は以下のサイトでご確認ください。

リンクアドレス↓

<https://www.coherent.com/content/dam/coherent/site/en/resources/legal/japan/coherent-lmc-current-pricelist-jp.pdf>

<< 注意点 >>

- 価格はすべて消費税別です。
- 為替変動の状況により、有効期限内に価格が変更される場合がございます。
- 数量ベースのOEM価格につきましては別途お問い合わせください。
- 本価格表の価格と見積書の価格に相違があった場合は、見積内容が適用されます。
- 本価格表に掲載されていないモデルについては、お見積依頼にてご照会願います。

COHERENT

《お問い合わせ先》
コヒレント・ジャパン株式会社
セールス・サポートチーム

●営業代表メール窓口 メールアドレス：salestokyo@coherent.com

(担当がお分かりの際はCCに入れてください。)

●計測機器のサービス窓口 メールアドレス：AllJapanLMC@coherent.com

(パワーメータの修理や校正、ビーム診断装置の修理についてのお見積依頼
ご発注書や確認書の送信の際にご利用ください。)

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー26F

TEL: 03-5365-7100

FAX: 03-5365-7281

Website: <https://www.coherent.com/ja>

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
バンドル・キット(お得なセット価格:導入モデル) ※ ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。					
FieldMate + OP-2 VIS JP	出力:10nW~30mW、波長:400-1100nm	納入後1年	2302375	199,000	23
FieldMate + PS19 JP	出力:100μW~1W (断続測定:3W) 波長: 0.3-11μm	納入後1年	2302380	351,000	23
FieldMate + PM10 JP	出力:10mW~10W (断続測定:30W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302376	278,000	23
FieldMate + PM30 JP	出力:100mW~30W (断続測定:50W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302374	290,000	23
FieldMaxII-TO + OP-2 VIS JP	出力:10nW~30mW、波長:400-1100nm	納入後1年	2302377	236,000	23
FieldMaxII-TO + PS19 JP	出力:100μW~1W (断続測定:3W) 波長: 0.3-11μm	納入後1年	2302381	393,000	23
FieldMaxII-TO + PM10 JP	出力:10mW~10W (断続測定:30W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302378	311,000	23
FieldMaxII-TO + PM30 JP	出力:100mW~30W (断続測定:50W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302379	332,000	23
FieldMaxII-TOP with PM150-50 JP	出力:300mW~150W (断続測定:300W) 波長: 0.25-11μm	納入後1年	2302383	532,000	23
FieldMaxII-TOP with J-50MB-YAG JP	パルスエネルギー:1.5mJ-3J 波長: 266-2100nm	納入後1年	2302382	531,000	23
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

パワー & エネルギーメータ (DB25タイプのセンサーと組み合わせて使用) ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。					
FieldMate JP	パワー測定専用、アナログ針表示付	納入後1年	2290781	168,000	21
FieldMax II -TO JP	パワー測定専用、USBインターフェース付 (PC接続可能)	納入後1年	2290779	214,000	19、20
FieldMax II -P JP	エネルギー測定専用 USBインターフェース付(PC接続可能)	納入後1年	2290780	259,000	19、20
FieldMax II -TOP JP	パワー/エネルギー測定専用 USBインターフェース付(PC接続可能)	納入後1年	2290778	297,000	19、20
LabMax Touch JP	高機能モデルタッチパネル式 パワー/エネルギー測定用	納入後1年	2282971	342,000	掲載なし
LabMax Touch Pro JP	高機能モデルタッチパネル式 (高速センサーに対応)	納入後1年	2282973	384,000	掲載なし
LabMax TO JP	限定販売モデル パワー測定用	納入後1年	2290787	350,000	16-18
LabMax TOP JP	限定販売モデル パワー/エネルギー測定用	納入後1年	2290786	397,000	16-18
LabMax-Pro SSIM JP	USB・RS232接続・超高速応答対応メータ (ディスプレイなし。表示はPCにて。)	納入後1年	2292770	273,000	10~14
リチャージャブル・バッテリー	FieldMaxII追加・交換用(標準装備品)	★	1092395	11,000	23
リチャージャブル・バッテリー	LabMax追加・交換用(標準装備品)	★	1110945	22,000	23
キャリングケース	FieldMate用	★	1212401	11,000	23
キャリングケース	FieldMax用	★	1122466	11,000	23
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

携帯型レーザーパワーメータ 適応波長：400 -1064nm					
LaserCheck	携帯型パワー測定専用、測定レンジ：10uW-1W ※電池交換不可・再校正不可	納入後1年	1098293	90,000	22

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
超高速応答パワーセンサー: PowerMax-Pro(DB25) 適応波長: 400 nm - 1100 nm、 9 μm - 11 μm					
PowerMax-Pro HP	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷、最大350W、 ハイピークパワー15KW	納入後1年	1286588	541,000	40-42
PowerMax-Pro 150 BB	超高速応答(<50μs)、広帯域、空冷/水冷、 最大150W、広帯域	納入後1年	1323849	450,000	32、33
PowerMax-Pro 150 HD	超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷/水冷、 最大150W	納入後1年	1266709	450,000	32、33
PowerMax-Pro 150 BB Nano	超高速応答(<350μs)、広帯域、空冷/水冷、 最大150W	納入後1年	1325550	450,000	32、33
PowerMax-Pro 150 HD Nano	超高速応答(<350μs)、高損傷、空冷/水冷、 最大150W	納入後1年	1325549	450,000	32、33
PowerMax-Pro 150F BB JP	超高速応答(<50μs)、広帯域、最大150W、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292776	501,000	34、35
PowerMax-Pro 150F HD JP	超高速応答(<10μs)、高損傷、最大150W、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292844	501,000	34、35
PowerMax-Pro 150F Nano JP	超高速応答(<350μs)、高損傷、最大150W、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292843	501,000	34、35
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

超高速応答パワーセンサー メータレスタイプ 適応波長: 400 nm - 1100 nm、 9 μm - 11 μm					
PowerMax-Pro USB 150 HD	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷USB接続	納入後1年	1295921	632,000	36、37
PowerMax-Pro RS 150 HD	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷RS232接続	納入後1年	1295923	632,000	36、37
PowerMax-Pro USB 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷USB接続	納入後1年	1330510	632,000	36、37
PowerMax-Pro RS 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷RS232接続	納入後1年	1330545	632,000	36、37
PowerMax-Pro USB 150F HD JP	超高速応答(<10μs)、USB接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292850	682,000	36、37
PowerMax-Pro RS 150F HD JP	超高速応答(<10μs)、RS232接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292848	682,000	36、37
PowerMax-Pro USB 150F HD Nano JP	超高速応答・空冷/水冷USB接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292853	682,000	36、37
PowerMax-Pro RS 150F HD Nano JP	超高速応答・空冷/水冷RS232接続 ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292852	682,000	36、37
PowerMax-Pro USB HP 2K	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷、USB接続 ハイピークパワー2KW	納入後1年	1315456	723,000	43、44
PowerMax-Pro RS HP 2K	超高速応答(<10μs)、空冷/水冷RS232接続 ハイピークパワー2KW	納入後1年	1315457	723,000	43.44
PowerMax-Pro USB 150 BB	超高速応答(<50μs)、広波長帯域、空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1342379	632,000	38、39
PowerMax-Pro RS 150 BB	超高速応答(<50μs)、広波長帯域、空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1342381	632,000	38、39
PowerMax-Pro USB 150F BB JP	超高速応答(<50μs)、広波長帯域、USB接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292846	682,000	38、39
PowerMax-Pro RS 150F BB JP	超高速応答(<50μs)、広波長帯域、RS232接続、ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292845	682,000	38、39
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
超高速応答 小型パワーセンサー: 開発用キット(メータ必要) 10式より数量割引あり					
PowerMax-Pro 15mm HD 開発用キット	小型センサー15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W	納入後1年	1342383	446,000	28
PowerMax-Pro 15mm BB 開発用キット	小型センサー15mm角、超高速応答(<75μs)、広波長帯域、空冷、最大5-9W	納入後1年	1382766	446,000	28
PowerMax-Pro 15mm UP 開発用キット	小型センサー15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W、高均一平面感度、小ビーム径用	納入後1年	1342384	446,000	28
PowerMax-Pro 15mm UP UV 開発用キット	小型センサー15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W、高均一平面感度、小ビーム径用	納入後1年	1407800	464,000	掲載なし
C-Mount Front Cover Accessory Kit	Cマウント	★	1426228	19,000	掲載なし
超高速応答 小型パワーセンサー: OEM向け、センサーのみ 10式より数量引きあり					
PowerMax-Pro 15mm OEM HD	小型センサーのみ。15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W	要問合せ	1385327	178,000	28
PowerMax-Pro 15mm OEM BB	小型センサーのみ。15mm角、超高速応答(<75μs)、広波長帯域、空冷、最大5-9W	要問合せ	1385329	187,000	28
PowerMax-Pro 15mm OEM UP	小型センサーのみ。15mm角、超高速応答(<10μs)、高損傷、空冷、最大5-9W、高均一平面感度、小ビーム径用	要問合せ	1385328	178,000	28
光学センサー(DB25) (FieldMax II、FieldMate、LabMaxシリーズ用)					
OP-2 UV	~30mW、波長レンジ: 250-400nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098401	153,000	55
OP-2 VIS	~30mW、波長レンジ: 400-1060nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098313	128,000	55
OP-2 IR	~10mW、波長レンジ: 80-1800nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098416	179,000	55
光学センサー (LabMaxとの使用可能モデル) (LM DB25) 【上記のOP-2シリーズのご選択をお勧めします。】					
LM-2 UV	~30mW、波長レンジ: 250-400nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098390	153,000	55
LM-2 VIS	~30mW、波長レンジ: 400-1060nm 測定レンジ: 10nW-30mW	納入後1年	1098298	128,000	55
LM-2 IR	~10mW、波長レンジ: 800-1500nm 測定レンジ: 10nW-10mW	納入後1年	1098342	179,000	55
光学センサー & 一部のLMセンサーアクセサリ					
1000:1 アッテネータ	OP-2VIS、OP-2IR用	納入後1年	1098318	101,000	94
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2、OP-2、LM-3、LM-10、LM-150FS用	★	1098589	24,000	95
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2、OP-2、LM-3、LM-10、LM-150FS用	★	1098339	40,000	95
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20、LM-45、LM-100、LM-150LS、LM-200用	納入後1年	33-9432-000	16,000	95
高感度サーマルセンサー (1~2W、DB25) 高精度、低ドリフト 断続使用時: 最大3Wまで 適応波長: 0.25-11um					
PS10	~1W (断続使用時: 最大3W) ファイバアダプタ対応	納入後1年	1098350	289,000	56
PS10Q	~1W (断続使用時: 最大3W) 石英ウィンドウ付、波長レンジ: 0.3-2um	納入後1年	1098400	309,000	56
PS19	~1W (断続使用時: 最大3W)	納入後1年	1098413	298,000	56
PS19Q	~1W (断続使用時: 最大3W) 石英ウィンドウ付、波長レンジ: 0.3-2um	納入後1年	1098341	336,000	56
PM3	~2W (断続使用時: 最大3W)	納入後1年	1098336	189,000	58
PM3Q	~2W (断続使用時: 最大3W) 石英ウィンドウ付、波長レンジ: 0.3-2um	納入後1年	1098419	214,000	58
PS-SMA	SMAファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3860	22,000	95
PS-FC	FCファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3863	36,000	95

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
空冷サーマルセンサー (～150W、DB25) 適応波長: 0.25-11um					
PM2	～2W、測定レンジ: 10mW-2W (断続使用時: 最大5W)	納入後1年	1098329	184,000	61
PM10	～10W、測定レンジ: 10mW-10W (断続使用時: 最大30W)	納入後1年	1097901	177,000	61
PM30	～30W、測定レンジ: 100 mW-30W (断続使用時: 最大50W)	納入後1年	1098314	222,000	61
PM100-19C	空冷 (断続使用専用) 最大100W 測定レンジ: 300mW-100W	納入後1年	1098483	260,000	63
PM150	～150W、測定レンジ: 300mW-150W (断続使用時: 最大300W)	納入後1年	1098407	335,000	63
PM150-50	～150W、測定レンジ: 300mW-150W (断続使用時: 最大300W)	納入後1年	1098398	382,000	63
水冷サーマルセンサー (～300W、DB25) 条件付き空冷使用あり					
PM10-19C	～10W、測定レンジ: 10mW-10W (空冷仕様: 断続測定時5W)	納入後1年	1098397	153,000	66
PM150-19C	～150W、測定レンジ: 300mW-150W (空冷仕様: 断続測定時20W)	納入後1年	1098444	186,000	66
PM150-50C	～150W、測定レンジ: 300mW-150W (空冷仕様: 断続測定時80W)	納入後1年	1098412	242,000	66
PM300	～300W、測定レンジ: 1W-300W 水冷仕様: 断続測定時最大450W	納入後1年	1141474	391,000	66
ファン空冷サーマルセンサー (～300W、DB25) ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。					
PM200F-19 JP	～200W、測定レンジ: 1W-200W (断続使用時: 最大300W)	納入後1年	2292963	382,000	68
PM200F-50 JP	～200W、測定レンジ: 1W-200W (断続使用時: 最大300W)	納入後1年	2292964	398,000	68
PM300F-19 JP	～300W、測定レンジ: 1W-300W (断続使用時: 最大450W)	納入後1年	2293951	397,000	68
PM300F-50 JP	～300W、測定レンジ: 1W-300W (断続使用時: 最大450W)	納入後1年	2293953	420,000	68
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし
※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。					
水冷高出力サーマルセンサー (DB25)					
PM1K+	高損傷閾値、～1kW (断続使用時: 最大2kW)	納入後1年	1409621	455,000	69
PM1K	～1kW (断続使用時: 最大3kW)	納入後1年	1098392	490,000	71
PM3K+	高損傷閾値、～3kW	納入後1年	1409627	591,000	69
PM3K	～3kW (断続使用時: 最大5kW)	納入後1年	1098462	652,000	71
PM5K	～5kW (断続使用時: 最大10kW)	納入後1年	1098454	752,000	69
PM6K+	高損傷閾値、～6kW	納入後1年	1402728	682,000	71
水冷大口径サーマルセンサー (DB25)					
PM1K-100	～1kW、100mm径 (断続使用時: 最大1.5kW)	納入後1年	1098490	1,432,000	73
PM3K-100	～3kW、100mm径 (断続使用時: 最大4kW)	納入後1年	1098506	1,520,000	73
PM5K-100	～5kW、100mm径 (断続使用時: 最大7.5kW)	納入後1年	1098461	1,622,000	73
PM5K-200	～5kW、200mm径 (断続使用時: 最大7.5kW)	納入後1年	1098505	2,285,000	73
水冷高出力カロリーメータ					
PM10K+ Power Sensor: USB + DB25	～10kW、(断続使用時: 最大12kW)、DB25	納入後1年	2293937	1,168,000	NEW

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
ビームポジション検出機能付きパワーセンサー LM (DB25) シリーズ (LabMaxシリーズとの組み合わせ要)					
LM-3	～3W、空冷、測定レンジ：10mW-3W (断続使用時：最大10W)	納入後1年	1098328	199,000	81
LM-10	～10W、空冷、測定レンジ：10mW-10W (断続使用時：最大12W)	納入後1年	1098304	206,000	81
LM-45	～25W、空冷、測定レンジ：100mW-25W (断続使用時：最大45W)	納入後1年	1098320	269,000	81
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2、OP-2、LM-3、LM-10、LM-150FS用	★	1098589	24,000	93
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2、OP-2、LM-3、LM-10、LM-150FS用	★	1098339	40,000	93
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20、LM-45、LM-100、LM-150LS、LM-200用	納入後1年	33-9432-000	16,000	93
LM-100	～100W、空冷	納入後1年	1098346	337,000	83
LM-200 HTD 12VDC JP	～200W、ファン空冷付※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2290749	363,000	83
LM-200B	～200W、水冷、小型	納入後1年	1098395	237,000	掲載なし
LM-200B w/DB25 Cable	～200W、水冷、小型	納入後1年	1163371	237,000	掲載なし
LM-20	～20W、(ヒートシンク後付) 測定レンジ：100mW-20W	納入後1年	1098456	254,000	86
LM-150LS	～150W、空冷、測定レンジ：100mW-150W	納入後1年	1098452	306,000	86
LM-150FS	～150W、空冷、測定レンジ：100mW-150W	納入後1年	1098394	340,000	86
BeamFinder	～1kW、波長：0.3-10.6um 測定レンジ：100W-1000W	納入後1年	1098427	410,000	87
LM-1000	～1kW、水冷、測定レンジ：100W-1000W	納入後1年	1098409	496,000	87
LM-2500	～2.5kW、水冷、測定レンジ：100W-2500W	納入後1年	1098437	562,000	87
LM-5000	～5kW、水冷、測定レンジ：100W-5000W	納入後1年	1098421	733,000	87
Thermal SmartSensor Adapter	センサーアダプタ	納入後1年	1056827	108,000	94
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし

※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。
PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
エキシマ/UV用サーマルセンサー (DB25) 適応波長: 150-1064nm					
PM2X	～2W、UV用、測定レンジ: 10mW-2W (断続使用時: 最大5W)	納入後1年	1098457	191,000	77
PM10X	～10W、UV用、測定レンジ: 10mW-10W (断続使用時: 最大30W)	納入後1年	1098423	191,000	77
PM10X with 193nm calibration	～10W、UV用、193nm校正	納入後1年	1363618	234,000	掲載なし
PM30X	～30W、UV用、測定レンジ: 100mW-30W (断続使用時: 最大50W)	納入後1年	1098498	242,000	77
PM30X with 193nm calibration	～30W、UV用、193nm校正	納入後1年	1375836	283,000	掲載なし
PM150X	～150W、UV用、測定レンジ: 300mW-150W (断続使用時: 最大200W)	納入後1年	1098455	381,000	78
PM150-50XC	～150W、UV用 (空冷仕様: 断続使用時最大80W)	納入後1年	1098443	249,000	78
PM200F-50X JP	～200W、UV用 (断続使用時: 最大300W) ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2292965	416,000	79
PM300F-50X JP	～300W、UV用 (断続使用時: 最大450W) ファン空冷付 ※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2293954	443,000	79
PM1KX	～1kW、UV用 (断続使用時: 最大1.5kW)	納入後1年	1115484	469,000	80
PM1KX-100	～1kW、UV用 (断続使用時: 最大1.5kW)	納入後1年	1152086	1,382,000	80
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし
<p>※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。</p>					
高ピークパワーサーマルセンサー (DB25)					
PM10V1	～10W	納入後1年	1098338	212,000	75
PM30V1	～30W	納入後1年	1098429	269,000	75

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
メータレス パワーセンサー (組込み用、PCに直接接続して使用するモデル)					
微小パワー (メータレスタイプ)					
PowerMax USB-UV/VIS Quantum	～100mW、USB2.0	納入後1年	1168337	298,000	59
PowerMax USB-Wand UV/VIS	～140mW、USB2.0	納入後1年	1299161	335,000	59
Adapter: Collimator	Wandセンサーアクセサリ、コリメートアダプタ	★	1211488	33,000	93
Adapter: FC Mount	Wandセンサーアクセサリ、FCファイバアダプタ	★	1211489	33,000	93
ADAPTER: FC-APC	Wandセンサーアクセサリ、FC-APCファイバアダプタ	★	1220619	38,000	93
ADAPTER: SMA	Wandセンサーアクセサリ、SMAファイバアダプタ	★	1220621	33,000	93
ADAPTER: 7mm APERTURE	Wandセンサーアクセサリ、7mmアパーチャアダプタ	★	1220622	28,000	93
高感度タイプ (メータレスタイプ)					
PowerMax-USB PS10	～1W、USB2.0	納入後1年	1174260	376,000	57
PowerMax-USB PS10Q	～1W、USB2.0	納入後1年	1287077	404,000	57
PowerMax-RS PS10Q	～1W、RS-232	納入後1年	1288992	423,000	57
PowerMax-USB PS19Q	～1W、USB2.0	納入後1年	1168343	413,000	57
PowerMax-RS PS19Q	～1W、RS-232	納入後1年	1179504	432,000	57
PowerMax-USB PS19	～1W、USB2.0	納入後1年	1174261	376,000	57
PowerMax-USB PM3	～2W、USB2.0	納入後1年	1174263	272,000	58
PowerMax-USB PM3Q	～2W、USB2.0	納入後1年	1191133	300,000	58
PS-SMA	SMAファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3860	22,000	93
PS-FC	FCファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3863	36,000	93
FBA-10FC	FCファイバアダプタ(PM3/PM10用)	★	1098420	43,000	93
空冷パワーセンサー (メータレスタイプ)					
PowerMax-USB PM2	～2W、USB2.0	納入後1年	1174264	266,000	62
PowerMax RS-PM2	～2W、RS-232	納入後1年	1180874	266,000	62
PowerMax-USB PM10	～10W、USB2.0	納入後1年	1174262	268,000	62
PowerMax-USB PM30	～30W、USB2.0	納入後1年	1174257	303,000	62
PowerMax-RS PM30	～30W、RS-232	納入後1年	1174258	303,000	62
PowerMax-USB PM150-50	～150W、USB2.0	納入後1年	1223336	487,000	67
PowerMax-RS PM150-50	～150W、RS-232	納入後1年	1317151	489,000	67
PowerMax-USB PM2X	～2W、USB2.2、UV用	納入後1年	1257617	264,000	77
PowerMax-RS PM2X	～2W、RS-232、UV用	納入後1年	1230323	278,000	77
PowerMax-USB PM10X	～10W、USB2.2、UV用	納入後1年	1184874	287,000	77
PowerMax-RS PM10X	～10W、RS-232、UV用	納入後1年	1236447	287,000	77
PowerMax-USB PM30X	～30W、USB2.2、UV用	納入後1年	1263294	325,000	77
PowerMax-RS PM30X	～30W、RS-232、UV用	納入後1年	1174259	325,000	77

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
水冷パワーセンサー (メータレスタイプ)					
PowerMax-USB PM1K+	高損傷閾値、～1kW、USB	納入後1年	1409622	546,000	69
PowerMax-RS PM1K+	高損傷閾値、～1kW、RS232	納入後1年	1409623	546,000	69
PowerMax-USB PM1K	～1kW、USB	納入後1年	1232163	576,000	72
PowerMax-USB PM3K+	高損傷閾値、～3kW、USB	納入後1年	1409628	682,000	69
PowerMax-RS PM3K+	高損傷閾値、～3kW、RS232	納入後1年	1409629	682,000	69
PowerMax-USB PM3K	～3kW、USB	納入後1年	1276824	753,000	72
PowerMax-RS PM3K	～3kW、RS-232	納入後1年	1191293	753,000	72
PowerMax-USB PM5K	～5kW、USB	納入後1年	1215999	877,000	72
PowerMax-USB PM5K-100	～5kW、USB2.0、100mm口径	納入後1年	1235755	1,717,000	74
PowerMax-USB PM6K+	高損傷閾値、～6kW、USB	納入後1年	1402729	773,000	69
PowerMax-RS PM6K+	高損傷閾値、～6kW、RS232	納入後1年	1402730	773,000	69
水冷高出力カロリーメータ					
PM10K+ Power Sensor: USB + DB25	～10kW、(断続使用時:最大12kW)、USB	納入後1年	2293937	1,168,000	NEW
PM10K+ Power Sensor: RS-232	～10kW、(断続使用時:最大12kW)、RS-232	納入後1年	2293938	1,168,000	NEW
組み込み用パワーセンサー (メータレスタイプ)					
PowerMax-USB PM10-19C	USB2.0、～10W、測定レンジ：10mW-10W (空冷仕様：断続測定時5W)	納入後1年	1168344	259,000	64
PowerMax-RS PM10-19C	RS-232、～10W、測定レンジ：10mW-10W (空冷仕様：断続測定時5W)	納入後1年	1168345	259,000	64
PowerMax-USB PM100-19C	USB2.0、空冷仕様、断続使用専用、最大100W、 測定レンジ：300mW - 100W	納入後1年	1288940	356,000	64
PowerMax-USB PM150-19C	USB2.0、～150W (空冷仕様：断続測定時：20W) 測定レンジ：300mW-150W	納入後1年	1168346	268,000	64
PowerMax-RS PM150-19C	RS-232、～150W (空冷仕様：断続測定時：20W) 測定レンジ：300mW-150W	納入後1年	1168347	280,000	64
PowerMax-USB PM150-50C	USB2.0、～150W、測定レンジ：300mW-150W (空冷仕様：断続測定時80W)	納入後1年	1168348	298,000	64
PowerMax-RS PM150-50C	RS-232、～150W、測定レンジ：300mW-150W (空冷仕様：断続測定時80W)	納入後1年	1168349	309,000	64
PowerMax-RS PM150-50XC	～150W、RS-232、UV用	納入後1年	1305568	320,000	78
PowerMax-RS PM1KX-100	～1kW、RS-232、100mm口径、UV用	納入後1年	1214871	1,557,000	80
PowerMax-USB PM5K-100	～5kW、USB、100mm口径	納入後1年	1235755	1,720,000	80

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
ビームポジション検知機能付き (メータレスタイプ)					
PowerMax-USB LM-3	~3W、USB2.0	納入後1年	1168339	286,000	82
PowerMax-RS LM-3	~3W、RS-232	納入後1年	1363752	286,000	82
PowerMax-USB LM-10	~10W、USB2.0	納入後1年	1168340	292,000	82
PowerMax-RS LM-10	~10W、RS-232	納入後1年	1168341	292,000	82
PowerMax-USB LM-45	~25W、USB2.0	納入後1年	1168342	328,000	82
PowerMax-RS LM-45	~25W、RS-232	納入後1年	1211474	309,000	82
PowerMax-USB LM-20	~20W、USB2.0	納入後1年	1174270	299,000	84
PowerMax RS-LM-20	~20W、RS232C	納入後1年	1344001	299,000	84
PowerMax-USB LM-100	~100W、USB2.0	納入後1年	1193300	428,000	掲載なし
PowerMax-USB LM-150LS	~150W、USB2.0	納入後1年	1275678	414,000	84
PowerMax-RS LM-150LS	~150W、RS-232	納入後1年	1212246	414,000	84
PowerMax USB-LM-200B	~200W、USB2.0、水冷	納入後1年	1194641	338,000	掲載なし
PowerMax-USB LM-200 12VDC JP	~200W、USB2.0、ファン空冷付※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2290751	473,000	掲載なし
PowerMax-RS LM-200 12VDC JP	~200W、RS-232、ファン空冷付※ACアダプタは含まれておりません。別途、ご準備ください。	納入後1年	2290752	473,000	掲載なし
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし
<p>※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。</p>					
水冷ハイパワーセンサー (メータレスタイプ) 高出力レーザー測定用					
PowerMax-USB Beam Finder	~1kW、USB2.0	納入後1年	1233118	488,000	88
PowerMax-USB PM1K-36C	~1kW、USB2.0	納入後1年	1174266	483,000	67
PowerMax-RS PM1K-36C	~1kW、RS-232	納入後1年	1174267	483,000	67
PowerMax-USB LM-1000	~1kW、USB2.0	納入後1年	1174268	573,000	88
PowerMax-RS LM-1000	~1kW、RS-232	納入後1年	1180872	573,000	88
PowerMax-USB LM-5000	~5kW、USB2.0	納入後1年	1174269	812,000	88
PowerMax-RS LM-5000	~5kW、RS-232	納入後1年	1181653	812,000	88

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
エネルギーセンサー					
EnergyMaxシリーズ: クアンタムエネルギーセンサー (DB25)					
J-10SI-LE	10mm口径、8pJ-80nJ@532nm	納入後1年	1140727	369,000	115
J-10SI-HE	10mm口径、60pJ-775nJ@532nm	納入後1年	1150146	369,000	115
J-10GE	10mm口径、200pJ-600nJ@1064nm	納入後1年	1140408	429,000	115
EnergyMaxシリーズ: MaxBlackエネルギーセンサー (DB25)					
J-50MB-HE	50mm口径、1mJ-2J、300Hz	納入後1年	1110573	309,000	104
J-50MB-LE	50mm口径、250μJ-500mJ、300Hz	納入後1年	1110576	309,000	104
J-25MB-HE	25mm口径、500μJ-1J、1000Hz	納入後1年	1110746	279,000	104
J-25MB-LE	25mm口径、25μJ-50mJ、1000Hz	納入後1年	1110743	279,000	104
J-10MB-HE	10mm口径、10μJ-20mJ、1000Hz	納入後1年	1110843	249,000	104
J-10MB-LE	10mm口径、300nJ-600μJ、1000Hz	納入後1年	1110855	249,000	104
EnergyMaxシリーズ: MaxBlackディフューズエネルギーセンサー (DB25)					
J-50MB-YAG	50mm口径、1.5mJ-3J、50Hz	納入後1年	1110744	329,000	108
J-50MB-YAG-1528	300Hzバージョン	納入後1年	1144701	351,000	108
J-50MB-YAG-1535	15J、2msパルス幅、10Hzバージョン	納入後1年	1151431	351,000	108
J-50MB-YAG-1561	50μJ-100mJバージョン	納入後1年	1174756	351,000	108
J-25MB-IR	25mm口径、1.5mJ-3J、20Hz	納入後1年	1110577	289,000	108
J-50MB-IR	50mm口径、1mJ-3J	納入後1年	1155722	351,000	108
EnergyMaxシリーズ: Metalディフューズエネルギーセンサー(DB25) 対応波長: 190 nm - 2100 nm					
J-50MT-10KHZ-1571	50mm口径、90μJ-100mJ、10kHz	納入後1年	1185709	369,000	106
J-50MT-10KHZ	50mm口径、500μJ-1J、10kHz	納入後1年	1110574	349,000	106
J-25MT-10KHZ	25mm口径、50μJ-100mJ、10kHz	納入後1年	1110747	319,000	106
J-10MT-10KHZ	10mm口径、100nJ-200μJ、10kHz	納入後1年	1110856	289,000	106
EnergyMaxシリーズ: MaxUVエネルギーセンサー(DB25) 適応波長: 190 nm - 2100 nm					
J-50MUV-248	50mm口径、500μJ-1J、200Hz	納入後1年	1110572	351,000	112
J-50MUV-248(ディフューザなし)	50mm口径、500μJ-1J、200Hz	納入後1年	1146243	331,000	112
J-50MUV-193	50mm口径、125μJ-250mJ、200Hz	納入後1年	1110575	362,000	112
J-50MUV-193(ディフューザなし)	50mm口径、125μJ-250mJ、200Hz	納入後1年	1146237	341,000	112
J-25MUV-248(ディフューザなし)	25mm口径、125μJ-250mJ、400Hz	納入後1年	1110745	310,000	112
J-25MUV-193(ディフューザなし)	25mm口径、50μJ-100mJ、400Hz	納入後1年	1110741	320,000	112

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
EnergyMaxシリーズ:クワンタム・エネルギーセンサー 適応波長: 325 nm - 900 nm (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-10SI-HE	750pJ~775nJ, USB2.0	納入後1年	1191434	558,000	116
EnergyMax-RS J-10SI-HE	750pJ~775nJ, RS-232	納入後1年	1191427	558,000	116
EnergyMax-USB J-10Ge-LE	1nJ~600nJ, USB2.0	納入後1年	1286950	620,000	116
EnergyMaxシリーズ:MaxBlackエネルギーセンサー 適応波長: 190 nm - 12 μm (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-50MB-HE	1.6mJ~2J, USB2.0	納入後1年	1191444	488,000	105
EnergyMax-RS J-50MB-HE	850uJ~1J, RS-232	納入後1年	1191432	488,000	105
EnergyMax-USB J-50MB-LE	400uJ~500mJ, USB2.0	納入後1年	1191443	488,000	105
EnergyMax-USB J-25MB-HE	850uJ~1J, USB2.0	納入後1年	1191442	458,000	105
EnergyMax-USB J-25MB-LE	50uJ~50mJ, USB2.0	納入後1年	1191441	458,000	105
EnergyMax-RS J-25MB-LE	50uJ~50mJ, RS-232	納入後1年	1191431	458,000	105
EnergyMax-USB J-10MB-HE	12uJ~20mJ, USB2.0	納入後1年	1191436	438,000	105
EnergyMax-RS J-10MB-HE	12uJ~20mJ, RS-232	納入後1年	1191429	438,000	105
EnergyMax-USB J-10MB-LE	500nJ~600uJ, USB2.0	納入後1年	1191435	438,000	105
EnergyMax-RS J-10MB-LE	500nJ~600uJ, RS-232	納入後1年	1191428	438,000	105
EnergyMaxシリーズ:ハイピーク・エネルギーセンサー 適応波長: 190 nm - 12 μm (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-50MB-YAG	2.4mJ~3J, USB2.0	納入後1年	1191437	518,000	109
EnergyMax-RS J-50MB-YAG	2.4mJ~3J, RS-232	納入後1年	1191430	518,000	109
EnergyMax-USB J-50MB-IR	3.2mJ~3J, USB2.0	納入後1年	1191440	518,000	109
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1535	15J、最大パルス幅2ms、10pps、USB2.0	納入後1年	1191438	541,000	掲載なし
EnergyMax-RS J-50MB-YAG-1535	15J、最大パルス幅2ms、10pps、RS-232	納入後1年	1219962	541,000	掲載なし
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1528	300pps、USB2.0	納入後1年	1191439	541,000	掲載なし
EnergyMaxシリーズ:高繰り返しエネルギーセンサー 適応波長: 190 nm - 12 μm (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ	400uJ~1J, USB2.0	納入後1年	1191447	528,000	107
EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ	400uJ~1J, RS-232	納入後1年	1191433	528,000	107
EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ	90uJ~100mJ, USB2.0	納入後1年	1191446	497,000	107
EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ	300nJ~200uJ, USB2.0	納入後1年	1191445	478,000	107
EnergyMaxシリーズ:エキシマ用エネルギーセンサー 適応波長: 190nm- 2.1um (メータレスタイプ)					
EnergyMax-USB J-50MUV-248 (ディフューザあり)	800uJ~1J, USB2.0	納入後1年	1191449	541,000	113
EnergyMax-USB J-50MUV-193 (ディフューザなし)	200uJ~250mJ, USB2.0	納入後1年	1289935	531,000	113
EnergyMax-USB J-25MUV-248	125μJ-250mJ, USB2.0	納入後1年	1378159	489,000	113
EnergyMax-USB J-25MUV-193 (ディフューザなし)	90uJ~100mJ, USB2.0	納入後1年	1191448	500,000	113

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
エネルギーセンサー用アクセサリ					
J-Power Pro JP (J-Powerの後継機種)	EnergyMax用電源ユニット(PowerMax-Proにも対応)	納入後1年	2292771	96,000	119
J100	0.4mJ-5JBNCタイプ	納入後1年	1098424	630,000	121
ヒートシンク S	25mm口径用	★	1123430	25,000	118
ヒートシンク M	25mm口径用	★	1123431	30,000	118
ヒートシンク L	50mm口径用	★	1123432	37,000	118
7.5 cm高ポストスタンド	該当センサーに標準添付	★	1136566	13,000	118
5 cm高ポストスタンド		★	1136565	13,000	118
テストスライド (Black Coating)	PyroelectricTestSlides-BlackCoating	★	0011-4311	14,000	119
テストスライド (Diffuse Metallic Corting)	TestSlide:Metallc:EnergyMax25MT/50MT	★	1171292	14,000	119
テストスライド (MUV Corting)	TESTSLIDE:MUV:PACKAGED	★	0011-4313	14,000	119
テストスライド (MB Corting)	TESTSLIDE:MB:PACKAGED	★	0011-4314	14,000	119
AC Adapter (DC 12V) & Power cord	PSE対応ACアダプタ※ディスカウント対象外	★	2302593	13,500	掲載なし
※製品名の末尾「JP」が記載されている製品には、AC Adapterが含まれておりません。 PN:2302593を同時にご発注いただくか、別途、12V AC Adapterのご用意をお願い致します。					
標準OEMパワーセンサー					
PM10-19A	～10W、Morex社4ピン出力	納入後1年	1098334	153,000	90
PM10-19B	～10W、BNC出力	納入後1年	1098343	143,000	90
PM150-19A	～150W、Morex社4ピン出力	納入後1年	1098418	164,000	90
PM150-19B	～150W、BNC出力	納入後1年	1098321	148,000	90
PM150-19XB	～150WUV用、BNC出力	納入後1年	1120732	153,000	91
PM150-50A	～150WMorex社4ピン出力	納入後1年	1098510	224,000	90
PM150-50B	～150WBNC出力	納入後1年	1098415	191,000	90
PM150-50XB	～150W、UV用BNC出力	納入後1年	1098441	216,000	91
PM1K-36B	～1kW、BNC出力	納入後1年	1098333	403,000	91
BeamFinder	～1kW、コヒレント製メータと接続	納入後1年	1098427	410,000	91

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
ビーム診断装置					
BeamView Analyzer					
LaserCam HR II-1/2"	精細1/2"CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種、ポスト・スタンド付	納入後1年	1282868	727,000	124
LaserCam-HR II 2/3"	大口径2/3"CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種	納入後1年	1282870	937,000	124
LaserCam-HR II UV 2/3"	CCDデジタル(解析ソフト付き) ポスト・スタンドなし	納入後1年	1360550	1,630,000	124
LaserCam-HR-InGaAs	CMOSデジタル(解析ソフト付き) ポスト・スタンドなし【輸出管理令規制品】	納入後1年	1149002	5,590,000	125
レーザービームアナライザ用光学アクセサリ					
VARM	可変アッテネータ	納入後1年	33-3328-000	455,000	133
C-VARM	連続可変アッテネータ	納入後1年	33-3336-000	300,000	133
UV C-VARM	連続可変アッテネータ	納入後1年	33-6859-000	580,000	133
BCUBE	ビームキューブピックアップ	納入後1年	1098403	177,000	133
UV-BCUBE	紫外ビームキューブピックアップ	納入後1年	1098466	240,000	133
Barrel Set	バレル2個、Cマウントフランジ3個	納入後1年	1098426	52,000	133
BIP-12F(画像倍率 2:1)	コンパクトUVビームプロファイラ	納入後1年	33-3468-000	592,000	134
BIP-12F(画像倍率 1:1)	コンパクトUVビームプロファイラ	納入後1年	1053418	592,000	134
BIP-5000Z(画像倍率 6:1 ~ 1:1)	ズームUVビームプロファイラ	納入後1年	33-3484-000	1,719,000	134
BIP-5000SPL	ビームスプリッタ	納入後1年	33-3492-000	596,000	134
BeamMaster-USB					
BM-3 (UV)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224012	1,330,000	137
BM-7 (UV)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224014	1,477,000	137
BM-3 InGaAs(3 mm)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224016	1,566,000	137
BM-7 InGaAs(3 mm)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224018	1,898,000	137
BM-7 InGaAs(5 mm)	BeamMaster-USBシステム	納入後1年	1224020	2,080,000	137
回転マウント	BeamMaster用アクセサリ	納入後1年	1038024	156,000	137
Cマウントアダプタプレート	BeamMaster用アクセサリ	納入後1年	33-7147-000	14,000	137

不測の原料価格の変動及び不可抗力による事故の場合、見積金額または納期については別途協議を申し上げたく御含みおき下さい。
取引にあたっては、コヒレント・ジャパン株式会社の取引規約が適用されます。
コヒレント・ジャパン株式会社取引規約(COHERENT CORP.TERMS AND CONDITIONS OF SALE - JAPAN_適用Rev# 20240124)は
下記ウェブサイトにて確認頂けます。

<https://www.coherent.com/company/terms-and-conditions-of-sale>

中国に再輸出する場合は、事前に弊社へご連絡をいただけますようお願いいたします。
ご連絡いただきました内容が不十分な場合は、製品の配送を保留する可能性があります。
参照: コヒレント・ジャパン株式会社取引規約(COHERENT CORP.TERMS AND CONDITIONS OF SALE - JAPAN)
24. 法の遵守、一般条項」

※保証条件 納入後1年間(★印の製品は初期不良品のみ着荷90日以内に限り交換対応)
※本見積物品をご下命される際には必ず貴注文書に該当見積番号とご希望納期/納入期限の記載を願います。
※納期は変動することがございます。お手数ですがご発注前に最新納期をお問合せください。
※ISO17025認証校正機には試験成績が記載された校正証明書が付属しております。
※価格表有効期限の1週間以内に注文書を発行いただく際はメールにて必ずご一報下さい。
※トレーサビリティ体系図は弊社webよりダウンロードいただけます。

<https://www.coherent.com/ja//support>

<以下空欄>