


# コヒレント社 レーザ計測機器 国内価格表

有効期間: 2023年4月1日-2023年6月30日

## LASER MEASUREMENT AND CONTROL

Product Catalog



**COHERENT**  
Superior Reliability & Performance

●本価格表は最新の英文カタログに掲載の製品に準拠しております。

リンクアドレス↓

[https://content.coherent.com/book/lmc\\_catalog/index.html#page=1](https://content.coherent.com/book/lmc_catalog/index.html#page=1)

●本価格表は定期的に更新されます。最新版は以下のサイトでご確認ください。

リンクアドレス↓

<https://www.coherent.com/content/dam/coherent/site/en/documents/legal/japan/coherent-lmc-current-pricelist-jp.pdf>

### << 注意点 >>

- 価格はすべて消費税別です。
- 為替変動の状況により、有効期限内に価格が変更される場合がございます。
- 数量ベースのOEM価格につきましては別途お問い合わせください。
- 本価格表の価格と見積書の価格に相違があった場合は、見積内容が適用されます。
- **ModeMasterシリーズは2023年3月をもちまして販売終了致しました。**

# COHERENT

《お問い合わせ先》  
コヒレント・ジャパン株式会社  
セールス・サポートチーム

●営業代表メール窓口 メールアドレス: [salestokyo@coherent.com](mailto:salestokyo@coherent.com)

(担当がお分かりの際はCCに入れてください。)

●計測機器のサービス窓口 メールアドレス: [AllJapanLMC@coherent.com](mailto:AllJapanLMC@coherent.com)

(パワーメータの修理や校正、ビーム診断装置の修理についてのお見積依頼  
ご発注書や確認書の送信の際にご利用ください。)

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー26F

TEL: 03-5365-7100

FAX: 03-5365-7281

Website: <https://jp.coherent.com/>

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>バンドル・キット(お得なセット価格:導入モデル)</b>					
FieldMate+OP-2 VIS	S-1516 ~ 30 mW 波長 (400-1060nm)	納入後1年	1133374	181,000	23
FieldMate+PS19	S-1550 ~ 1W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1164232	320,000	23
FieldMate+PM10	S-1544 ~ 10W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1159768	253,000	23
FieldMate+PM30	S-1439 ~ 30W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1095153	265,000	23
FieldMaxII-TO+OP-2 VIS	S-1545 ~ 30 mW 波長 (400-1060nm)	納入後1年	1159769	215,000	23
FieldMaxII-TO+PS19	S-1551 ~ 1W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1164233	358,000	23
FieldMaxII-TO+PM10	S-1546 ~ 10W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1159770	284,000	23
FieldMaxII-TO+PM30	S-1547 ~ 30W 波長 (0.19-11um)	納入後1年	1159771	303,000	23
FieldMaxII-TOP+PM150-50	S-1598 ~150W、空冷パワーセンサー	納入後1年	1366214	486,000	23
FieldMaxII-TOP+J-50MB-YAG	S-1597 ~3J、高損傷エネルギーセンサー	納入後1年	1366204	485,000	23
<b>パワー&amp;エネルギーメータ</b>					
FieldMate	パワー測定専用, アナログ針付き	納入後1年	1098297	153,000	21
FieldMax II -TO	パワー測定専用, USB付き	納入後1年	1098579	195,000	19,20
FieldMax II -P	エネルギー測定専用, USB付き	納入後1年	1098581	236,000	19,20
FieldMax II -TOP	パワー/エネルギー測定両用, USB付き	納入後1年	1098580	271,000	19,20
LabMax Touch JP	タッチパネル式パワー/エネルギー測定用	納入後1年	2282971	312,000	新製品
LabMax Touch Pro JP	タッチパネル式 高速センサー用	納入後1年	2282973	350,000	新製品
リチャージャブル・バッテリー	FieldMaxII追加・交換用(標準装備品)	★	1092395	10,000	23
キャリングケース	FieldMate用	★	1212401	10,000	23
キャリングケース	FieldMax用	★	1122466	10,000	23
<b>携帯型レーザーパワーメータ</b>					
LaserCheck	携帯型パワー測定専用 ※電池交換不可・再校正不可	納入後1年	1098293	82,000	22

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>超高速応答パワーセンサー用メータ</b>					
LabMax-Pro SSIM	USB・RS232接続・超高速応答対応メータ (ディスプレイなし。表示はPCにて。)	納入後1年	1268881	249,000	10～14
<b>超高速応答パワーセンサー: PowerMax-Pro</b>					
PowerMax-Pro 150 BB	超高速応答(<50μs), 広帯域, 空冷/水冷, 最大150W, 広帯域	納入後1年	1323849	411,000	32,33
PowerMax-Pro 150 HD	超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷/水冷, 最大150W	納入後1年	1266709	411,000	32,33
PowerMax-Pro 150 BB Nano	超高速応答(<350μs), 広帯域, 空冷/水冷, 最大150W	納入後1年	1325550	411,000	32,33
PowerMax-Pro 150 HD Nano	超高速応答(<350μs), 高損傷, 空冷/水冷, 最大150W	納入後1年	1325549	411,000	32,33
PowerMax-Pro 150F BB	超高速応答(<50μs), 広帯域, ファン空冷, 最大150W	納入後1年	1323848	457,000	34,35
PowerMax-Pro 150F HD	超高速応答(<10μs), 高損傷, ファン空冷, 最大150W	納入後1年	1266708	457,000	34,35
PowerMax-Pro 150F Nano	超高速応答(<350μs), 高損傷, ファン空冷, 最大150W	納入後1年	1331019	457,000	34,35
PowerMax-Pro HP	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷, 最大350W, ハイピークパワー15KW	納入後1年	1286588	494,000	40-42
<b>超高速応答パワーセンサー メータレスモデル : PowerMax-Pro USB/RS シリーズ</b>					
PowerMax-Pro USB 150 HD	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1295921	577,000	36,37
PowerMax-Pro RS 150 HD	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1295923	577,000	36,37
PowerMax-Pro USB 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1330510	577,000	36,37
PowerMax-Pro RS 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1330545	577,000	36,37
PowerMax-Pro USB 150F HD	超高速応答(<10μs), ファン空冷 USB接続	納入後1年	1295920	623,000	36,37
PowerMax-Pro RS 150F HD	超高速応答(<10μs), ファン空冷 RS232接続	納入後1年	1295922	623,000	36,37
PowerMax-Pro USB 150F HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1330544	623,000	36,37
PowerMax-Pro RS 150F HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1330546	623,000	36,37
PowerMax-Pro USB HP 2K	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷,USB接続 ハイピークパワー2KW	納入後1年	1315456	660,000	43,44
PowerMax-Pro RS HP 2K	超高速応答(<10μs), 空冷/水冷 RS232接続 ハイピークパワー2KW	納入後1年	1315457	660,000	43,44
PowerMax-Pro USB 150 BB	超高速応答(<50μs), 広波長帯域, 空冷/水冷 USB接続	納入後1年	1342379	577,000	38,39
PowerMax-Pro RS 150 BB	超高速応答(<50μs), 広波長帯域, 空冷/水冷 RS232接続	納入後1年	1342381	577,000	38,39
PowerMax-Pro USB 150F BB	超高速応答(<50μs), 広波長帯域, ファン空冷 USB接続	納入後1年	1342380	623,000	38,39
PowerMax-Pro RS 150F BB	超高速応答(<50μs), 広波長帯域, ファン空冷 RS232接続	納入後1年	1342382	623,000	38,39
<b>超高速応答 小型パワーセンサー: 開発用キット(メータ必要) 10式より数量割引あり</b>					
PowerMax-Pro 15mm HD 開発用キット	小型センサー15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W	納入後1年	1342383	407,000	28
PowerMax-Pro 15mm BB 開発用キット	小型センサー15mm角, 超高速応答(<75μs), 広波長帯域, 空冷, 最大5-9W	納入後1年	1382766	407,000	28
PowerMax-Pro 15mm UP 開発用キット	小型センサー15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W, 高均一平面感度, 小ビーム径用	納入後1年	1342384	407,000	28
PowerMax-Pro 15mm UP UV 開発用キット	小型センサー15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W, 高均一平面感度, 小ビーム径用	納入後1年	1407800	423,000	掲載なし
C-Mount Front Cover Accessory Kit	Cマウント	★	1426228	18,000	掲載なし
<b>【新製品】超高速応答 小型パワーセンサー: OEM向け、センサーのみ 10式より数量引きあり</b>					
PowerMax-Pro 15mm OEM HD	小型センサーのみ。15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W	要問合せ	1385327	162,000	28
PowerMax-Pro 15mm OEM BB	小型センサーのみ。15mm角, 超高速応答(<75μs), 広波長帯域, 空冷, 最大5-9W	要問合せ	1385329	170,000	28
PowerMax-Pro 15mm OEM UP	小型センサーのみ。15mm角, 超高速応答(<10μs), 高損傷, 空冷, 最大5-9W, 高均一平面感度, 小ビーム径用	要問合せ	1385328	162,000	28

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>光学センサー(FieldMax II, FieldMate, LabMax用)</b>					
OP-2 UV	～ 30 mW 波長レンジ (250-400nm)	納入後1年	1098401	140,000	55
OP-2 VIS	～ 30 mW 波長レンジ (400-1060nm)	納入後1年	1098313	116,000	55
OP-2 IR	～ 10 mW 波長レンジ (80-1800nm)	納入後1年	1098416	163,000	55
<b>光学センサー(LabMax用)【上記のOP-2シリーズのご選択をお勧めします。】</b>					
LM-2 UV	～ 30 mW 波長レンジ (250-400nm)	納入後1年	1098390	140,000	55
LM-2 VIS	～ 30 mW 波長レンジ (400-1060nm)	納入後1年	1098298	116,000	55
LM-2 IR	～ 10 mW 波長レンジ (800-1500nm)	納入後1年	1098342	163,000	55
<b>光学センサー &amp; 一部のLMセンサーアクセサリ</b>					
1000:1 アッテネータ	OP-2 VIS, OP-2 IR用	納入後1年	1098318	92,000	94
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	★	1098589	22,000	95
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	★	1098339	37,000	95
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	納入後1年	33-9432-000	15,000	95
<b>高感度サーマルセンサー(1～2W) 高精度、低ドリフト 断続使用時:最大3Wまで</b>					
PS10	～ 1W、差動型、ファイバアダプタ対応	納入後1年	1098350	263,000	56
PS10Q	～ 1W、差動型、石英ウィンドウ	納入後1年	1098400	282,000	56
PS19	～ 1W、差動型	納入後1年	1098413	272,000	56
PS19Q	～ 1W、差動型、石英ウィンドウ	納入後1年	1098341	307,000	56
PM3	～ 2W	納入後1年	1098336	173,000	58
PM3Q	～ 2W、石英ウィンドウ	納入後1年	1098419	196,000	58
PS-SMA	SMAファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3860	20,000	95
PS-FC	FCファイバアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3863	33,000	95
<b>空冷サーマルセンサー(～150W)</b>					
PM2	～ 2W (断続使用時:最大5W)	納入後1年	1098329	167,000	61
PM10	～ 10W (断続使用時:最大30W)	納入後1年	1097901	161,000	61
PM30	～ 30W (断続使用時:最大50W)	納入後1年	1098314	202,000	61
PM100-19C	～ 100W(断続的使用のみに対応)	納入後1年	1098483	237,000	63
PM150	～ 150W (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1098407	306,000	63
PM150-50	～ 150W (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1098398	349,000	63
<b>水冷サーマルセンサー(～300W) 条件付き空冷使用あり</b>					
PM10-19C	～ 10W (空冷仕様:断続使用時:5W)	納入後1年	1098397	139,000	66
PM150-19C	～ 150W(空冷仕様:断続使用時:20W)	納入後1年	1098444	170,000	66
PM150-50C	～ 150W (空冷仕様:断続使用時:80W)	納入後1年	1098412	221,000	66
PM300	～ 300W	納入後1年	1141474	357,000	66

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>ファン空冷サーマルセンサー(～300W)</b>					
PM200F-19	～ 200W (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1098480	<b>349,000</b>	68
PM200F-50	～ 200W (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1098472	<b>363,000</b>	68
PM300F-19	～ 300W (断続使用時:最大450W)	納入後1年	1098509	<b>362,000</b>	68
PM300F-50	～ 300W (断続使用時:最大450W)	納入後1年	1098417	<b>383,000</b>	68
<b>水冷高出力サーマルセンサー</b>					
PM1K+	高損傷閾値, ～1 kW (断続使用時:最大2kW)	納入後1年	1409621	<b>415,000</b>	69
PM1K	～ 1 kW (断続使用時:最大3kW)	納入後1年	1098392	<b>448,000</b>	71
PM3K+	高損傷閾値, ～3 kW	納入後1年	1409627	<b>540,000</b>	69
PM3K	～ 3 kW (断続使用時:最大5kW)	納入後1年	1098462	<b>595,000</b>	71
PM5K	～ 5 kW (断続使用時:最大10kW)	納入後1年	1098454	<b>686,000</b>	69
PM6K+	高損傷閾値, ～6 kW	納入後1年	1402728	<b>623,000</b>	71
<b>水冷大口徑サーマルセンサー</b>					
PM1K-100	～ 1 kW, 100mm径 (断続使用時:最大1.5kW)	納入後1年	1098490	<b>1,307,000</b>	73
PM3K-100	～ 3 kW, 100mm径 (断続使用時:最大4kW)	納入後1年	1098506	<b>1,387,000</b>	73
PM5K-100	～ 5 kW, 100mm径 (断続使用時:最大7.5kW)	納入後1年	1098461	<b>1,480,000</b>	73
PM5K-200	～ 5 kW, 200mm径 (断続使用時:最大7.5kW)	納入後1年	1098505	<b>2,085,000</b>	73
<b>ビームポジション検出機能付きパワーセンサー LMサーマルセンサーシリーズ (LabMax touchとの組み合わせ要)</b>					
LM-3	～ 3W, 空冷	納入後1年	1098328	<b>182,000</b>	81
LM-10	～ 10W, 空冷	納入後1年	1098304	<b>188,000</b>	81
LM-45	～ 25W, 空冷	納入後1年	1098320	<b>245,000</b>	81
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	★	1098589	<b>22,000</b>	93
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	★	1098339	<b>37,000</b>	93
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	納入後1年	33-9432-000	<b>15,000</b>	93
LM-100	～ 100W, 空冷	納入後1年	1098346	<b>307,000</b>	83
LM-200B	～ 200W, 水冷, 小型	納入後1年	1098395	<b>216,000</b>	掲載なし
LM-200B w/DB25 Cable	～ 200W, 水冷, 小型	納入後1年	1163371	<b>216,000</b>	掲載なし
LM-20	～ 20W, (ヒートシンク後付)	納入後1年	1098456	<b>231,000</b>	86
LM-150LS	～ 150W, 空冷	納入後1年	1098452	<b>279,000</b>	86
LM-150FS	～ 150W, 空冷	納入後1年	1098394	<b>310,000</b>	86
BeamFinder	～ 1 kW	納入後1年	1098427	<b>374,000</b>	87
LM-1000	～ 1 kW, 水冷	納入後1年	1098409	<b>453,000</b>	87
LM-2500	～ 2.5 kW, 水冷	納入後1年	1098437	<b>513,000</b>	87
LM-5000	～ 5 kW, 水冷	納入後1年	1098421	<b>669,000</b>	87
Thermal SmartSensor Adapter	センサーアダプタ	納入後1年	1056827	<b>98,000</b>	94

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>エキシマ/UV用サーマルセンサー</b>					
PM2X	～ 2W, UV用 (断続使用時:最大5W)	納入後1年	1098457	174,000	77
PM10X	～ 10W, UV用 (断続使用時:最大30W)	納入後1年	1098423	174,000	77
PM10X with 193nm calibration	～ 10W, UV用, 193nm校正	納入後1年	1363618	213,000	掲載なし
PM30X	～ 30W, UV用 (断続使用時:最大50W)	納入後1年	1098498	221,000	77
PM30X with 193nm calibration	～ 30W, UV用, 193nm校正	納入後1年	1375836	258,000	掲載なし
PM150X	～ 150W, UV用 (断続使用時:最大200W)	納入後1年	1098455	348,000	78
PM150-50XC	～ 150W, UV用 (空冷、断続使用時:最大80W)	納入後1年	1098443	227,000	78
PM200F-50X	～ 200W, UV用 (断続使用時:最大300W)	納入後1年	1113493	380,000	79
PM300F-50X	～ 300W, UV用 (断続使用時:最大450W)	納入後1年	1098481	404,000	79
PM1KX	～ 1 kW, UV用 (断続使用時:最大1.5kW)	納入後1年	1115484	428,000	80
PM1KX-100	～ 1 kW, UV用 (断続使用時:最大1.5kW)	納入後1年	1152086	1,261,000	80
<b>高ピークパワーサーマルセンサー</b>					
PM10V1	～ 10W	納入後1年	1098338	193,000	75
PM30V1	～ 30W	納入後1年	1098429	245,000	75
<b>メータレス パワーセンサー (組込み用、PCに直接接続するモデル)</b>					
<b>微小パワー (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB UV/VIS クwantム	～ 100 mW, USB 2.0	納入後1年	1168337	272,000	59
PowerMax-USB UV/VIS ワンド	～ 140 mW, USB 2.0	納入後1年	1212310	332,000	59
ワンドセンサーアクセサリ	コリメートアダプタ	★	1211488	30,000	93
ワンドセンサーアクセサリ	FCファイバアダプタ	★	1211489	30,000	93
ワンドセンサーアクセサリ	FC-APCファイバアダプタ	★	1220619	35,000	93
ワンドセンサーアクセサリ	SMAファイバアダプタ	★	1220621	30,000	93
ワンドセンサーアクセサリ	7mmアパーチャアダプタ	★	1220622	26,000	93

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>高感度タイプ (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB PS10	～ 1W, USB 2.0	納入後1年	1174260	<b>343,000</b>	57
PowerMax-USB PS10Q	～ 1W, USB 2.0	納入後1年	1287077	<b>368,000</b>	57
PowerMax-RS PS10Q	～ 1W, RS-232	納入後1年	1288992	<b>386,000</b>	57
PowerMax-USB PS19Q	～ 1W, USB 2.0	納入後1年	1168343	<b>377,000</b>	57
PowerMax-RS PS19Q	～ 1W, RS-232	納入後1年	1179504	<b>394,000</b>	57
PowerMax-USB PS19	～ 1W, USB 2.0	納入後1年	1174261	<b>343,000</b>	57
PowerMax-USB PM3	～ 2W, USB 2.0	納入後1年	1174263	<b>248,000</b>	58
PowerMax-USB PM3Q	～ 2W, USB 2.0	納入後1年	1191133	<b>274,000</b>	58
PS-SMA	SMAファイバーアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3860	<b>20,000</b>	93
PS-FC	FCファイバーアダプタ(PS10用)	納入後1年	0012-3863	<b>33,000</b>	93
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ(PM3/PM10用)	★	1098420	<b>39,000</b>	93
<b>空冷パワーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB PM2	～ 2W, USB 2.0	納入後1年	1174264	<b>243,000</b>	62
PowerMax RS - PM2	～ 2W, RS-232	納入後1年	1180874	<b>243,000</b>	62
PowerMax-USB PM10	～ 10W, USB 2.0	納入後1年	1174262	<b>244,000</b>	62
PowerMax-USB PM30	～ 30W, USB 2.0	納入後1年	1174257	<b>276,000</b>	62
PowerMax-RS PM30	～ 30W, RS-232	納入後1年	1174258	<b>276,000</b>	62
PowerMax-USB PM150-50	～ 150W, USB 2.0	納入後1年	1223336	<b>444,000</b>	67
PowerMax-RS PM150-50	～ 150W, RS-232	納入後1年	1317151	<b>380,000</b>	67
PowerMax-USB PM2X	～ 2W, USB 2.2, UVコーティング	納入後1年	1257617	<b>241,000</b>	77
PowerMax-RS PM2X	～ 2W, RS-232, UVコーティング	納入後1年	1230323	<b>253,000</b>	77
PowerMax-USB PM10X	～ 10W, USB 2.2, UVコーティング	納入後1年	1184874	<b>262,000</b>	77
PowerMax-RS PM10X	～ 10W, RS-232, UVコーティング	納入後1年	1236447	<b>262,000</b>	77
PowerMax-USB PM30X	～ 30W, USB 2.2, UVコーティング	納入後1年	1263294	<b>297,000</b>	77
PowerMax-RS PM30X	～ 30W, RS-232, UVコーティング	納入後1年	1174259	<b>297,000</b>	77

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>水冷パワーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
<b>PowerMax-USB PM1K+</b>	高損傷閾値, ~1 kW, USB	納入後1年	1409622	<b>498,000</b>	69
<b>PowerMax-RS PM1K+</b>	高損傷閾値, ~1 kW, RS232	納入後1年	1409623	<b>498,000</b>	69
<b>PowerMax-USB PM1K</b>	~1 kW, USB	納入後1年	1232163	<b>525,000</b>	72
<b>PowerMax-USB PM3K+</b>	高損傷閾値, ~3 kW, USB	納入後1年	1409628	<b>623,000</b>	69
<b>PowerMax-RS PM3K+</b>	高損傷閾値, ~3 kW, RS232	納入後1年	1409629	<b>623,000</b>	69
<b>PowerMax-USB PM3K</b>	~3 kW, USB	納入後1年	1276824	<b>687,000</b>	72
<b>PowerMax-RS PM3K</b>	~3 kW, RS-232	納入後1年	1191293	<b>687,000</b>	72
<b>PowerMax-USB PM5K</b>	~5 kW, USB	納入後1年	1215999	<b>800,000</b>	72
<b>PowerMax-USB PM5K-100</b>	~5 kW, USB 2.0, 100mm口径	納入後1年	1235755	<b>1,566,000</b>	74
<b>PowerMax-USB PM6K+</b>	高損傷閾値, ~6 kW, USB	納入後1年	1402729	<b>706,000</b>	69
<b>PowerMax-RS PM6K+</b>	高損傷閾値, ~6 kW, RS232	納入後1年	1402730	<b>706,000</b>	69
<b>組み込み用パワーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
<b>PowerMax-USB PM10-19C</b>	~ 10W, USB 2.0	納入後1年	1168344	<b>237,000</b>	64
<b>PowerMax-RS PM10-19C</b>	~ 10W, RS-232	納入後1年	1168345	<b>237,000</b>	64
<b>PowerMax-USB PM100-19C</b>	~ 100W, USB 2.0	納入後1年	1288940	<b>325,000</b>	64
<b>PowerMax-USB PM150-19C</b>	~ 150W, USB 2.0	納入後1年	1168346	<b>244,000</b>	64
<b>PowerMax-RS PM150-19C</b>	~ 150W, RS-232	納入後1年	1168347	<b>256,000</b>	64
<b>PowerMax-USB PM150-50C</b>	~ 150W, USB 2.0	納入後1年	1168348	<b>272,000</b>	64
<b>PowerMax-RS PM150-50C</b>	~ 150W, RS-232	納入後1年	1168349	<b>282,000</b>	64
<b>PowerMax-RS PM150-50XC</b>	~ 150W, RS-232, UVコーティング	納入後1年	1305568	<b>320,000</b>	78
<b>PowerMax-RS PM1KX-100</b>	~ 1 kW, RS-232, 100mm口径, UVコーティング	納入後1年	1214871	<b>1,421,000</b>	80
<b>PowerMax-USB PM5K-100</b>	~ 5 kW, USB, 100mm口径	納入後1年	1235755	<b>1,566,000</b>	80



製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>ビームポジション機能付き (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB LM-3	～ 3W, USB 2.0	納入後1年	1168339	<b>261,000</b>	82
PowerMax-RS LM-3	～ 3W, RS-232	納入後1年	1363752	<b>261,000</b>	82
PowerMax-USB LM-10	～ 10W, USB 2.0	納入後1年	1168340	<b>266,000</b>	82
PowerMax-RS LM-10	～ 10W, RS-232	納入後1年	1168341	<b>266,000</b>	82
PowerMax-USB LM-45	～ 25W, USB 2.0	納入後1年	1168342	<b>299,000</b>	82
PowerMax-RS LM-45	～ 25W, RS-232	納入後1年	1211474	<b>282,000</b>	82
PowerMax-USB LM-20	～20W, USB 2.0	納入後1年	1174270	<b>272,000</b>	84
PowerMax RS - LM-20	～20W, RS232C	納入後1年	1344001	<b>272,000</b>	84
PowerMax-USB LM-100	～100W, USB 2.0	納入後1年	1193300	<b>390,000</b>	84
PowerMax-USB LM-150LS	～150W, USB 2.0	納入後1年	1275678	<b>378,000</b>	84
PowerMax-RS LM-150LS	～150W, RS-232	納入後1年	1212246	<b>378,000</b>	84
<b>水冷ハイパワーセンサー (メータレスタイプ)</b>					
PowerMax-USB Beam Finder	～ 1 kW, USB 2.0	納入後1年	1233118	<b>445,000</b>	88
PowerMax-USB PM1K-36C	～ 1 kW, USB 2.0	納入後1年	1174266	<b>441,000</b>	67
PowerMax-RS PM1K-36C	～ 1 kW, RS-232	納入後1年	1174267	<b>441,000</b>	67
PowerMax-USB LM-1000	～ 1 kW, USB 2.0	納入後1年	1174268	<b>523,000</b>	88
PowerMax-RS LM-1000	～1 kW, RS-232	納入後1年	1180872	<b>523,000</b>	88
PowerMax-USB LM-5000	～5 kW, USB 2.0	納入後1年	1174269	<b>741,000</b>	88
PowerMax-RS LM-5000	～5 kW, RS-232	納入後1年	1181653	<b>741,000</b>	88

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>エネルギーセンサー</b>					
<b>EnergyMaxシリーズ:クワンタムエネルギーセンサー</b>					
J-10SI-LE	10 mm口径, 8 pJ-80 nJ @ 532 nm	納入後1年	1140727	<b>336,000</b>	115
J-10SI-HE	10 mm口径, 60 pJ-775 nJ @ 532 nm	納入後1年	1150146	<b>336,000</b>	115
J-10GE	10 mm口径, 200 pJ-600 nJ @ 1064 nm	納入後1年	1140408	<b>391,000</b>	115
<b>EnergyMaxシリーズ:MaxBlackエネルギーセンサー</b>					
J-50MB-HE	50 mm口径, 1 mJ-2J, 300 Hz	納入後1年	1110573	<b>282,000</b>	104
J-50MB-LE	50 mm口径, 250 μJ-500 mJ, 300 Hz	納入後1年	1110576	<b>282,000</b>	104
J-25MB-HE	25 mm口径, 500 μJ-1J, 1000 Hz	納入後1年	1110746	<b>255,000</b>	104
J-25MB-LE	25 mm口径, 25 μJ-50 mJ, 1000 Hz	納入後1年	1110743	<b>255,000</b>	104
J-10MB-HE	10 mm口径, 10 μJ-20 mJ, 1000 Hz	納入後1年	1110843	<b>227,000</b>	104
J-10MB-LE	10 mm口径, 300 nJ-600 μJ, 1000 Hz	納入後1年	1110855	<b>227,000</b>	104
<b>EnergyMaxシリーズ:MaxBlackディフューズエネルギーセンサー</b>					
J-50MB-YAG	50 mm口径, 1.5 mJ-3J, 50 Hz	納入後1年	1110744	<b>301,000</b>	108
J-50MB-YAG-1528	300Hzバージョン	納入後1年	1144701	<b>320,000</b>	108
J-50MB-YAG-1535	15J, 2 msパルス幅, 10 Hzバージョン	納入後1年	1151431	<b>320,000</b>	108
J-50MB-YAG-1561	50 uJ - 100 mJバージョン	納入後1年	1174756	<b>320,000</b>	108
J-25MB-IR	25 mm口径, 1.5 mJ-3J, 20 Hz	納入後1年	1110577	<b>264,000</b>	108
J-50MB-IR	50 mm口径, 1 mJ-3J	納入後1年	1155722	<b>320,000</b>	108
<b>EnergyMaxシリーズ: Metalディフューズエネルギーセンサー</b>					
J-50MT-10KHZ-1571	50 mm口径, 90 μJ-100mJ, 10 kHz	納入後1年	1185709	<b>336,000</b>	106
J-50MT-10KHZ	50 mm口径, 500 μJ-1J, 10 kHz	納入後1年	1110574	<b>318,000</b>	106
J-25MT-10KHZ	25 mm口径, 50 μJ-100 mJ, 10 kHz	納入後1年	1110747	<b>291,000</b>	106
J-10MT-10KHZ	10 mm口径, 100 nJ-200 μJ, 10 kHz	納入後1年	1110856	<b>264,000</b>	106
<b>EnergyMaxシリーズ:MaxUVエネルギーセンサー</b>					
J-50MUV-248	50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz	納入後1年	1110572	<b>320,000</b>	112
J-50MUV-248(ディフューザなし)	50 mm 口径, 500 μJ-1J, 200 Hz	納入後1年	1146243	<b>302,000</b>	112
J-50MUV-193	50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz	納入後1年	1110575	<b>330,000</b>	112
J-50MUV-193(ディフューザなし)	50 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 200 Hz	納入後1年	1146237	<b>311,000</b>	112
J-25MUV-248(ディフューザなし)	25 mm 口径, 125 μJ-250 mJ, 400 Hz	納入後1年	1110745	<b>283,000</b>	112
J-25MUV-193(ディフューザなし)	25 mm 口径, 50 μJ-100 mJ, 400 Hz	納入後1年	1110741	<b>292,000</b>	112
<b>EnergyMaxシリーズ:クワンタム・エネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J-10SI-HE	750 pJ ~ 775 nJ, USB 2.0	納入後1年	1191434	<b>509,000</b>	116
EnergyMax-RS J-10SI-HE	750 pJ ~ 775 nJ, RS-232	納入後1年	1191427	<b>509,000</b>	116
EnergyMax-USB J-10Ge-LE	1 nJ ~ 600 nJ, USB 2.0	納入後1年	1286950	<b>566,000</b>	116

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>EnergyMaxシリーズ: MaxBlackエネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J-50MB-HE	1.6 mJ ~ 2 J, USB 2.0	納入後1年	1191444	<b>445,000</b>	105
EnergyMax-RS J-50MB-HE	850 uJ ~ 1J, RS-232	納入後1年	1191432	<b>445,000</b>	105
EnergyMax-USB J-50MB-LE	400 uJ ~ 500 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191443	<b>445,000</b>	105
EnergyMax-USB J-25MB-HE	850 uJ ~ 1J, USB 2.0	納入後1年	1191442	<b>418,000</b>	105
EnergyMax-USB J-25MB-LE	50 uJ ~ 50 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191441	<b>418,000</b>	105
EnergyMax-RS J-25MB-LE	50 uJ ~ 50 mJ, RS-232	納入後1年	1191431	<b>418,000</b>	105
EnergyMax-USB J-10MB-HE	12 uJ ~ 20 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191436	<b>400,000</b>	105
EnergyMax-RS J-10MB-HE	12 uJ ~ 20 mJ, RS-232	納入後1年	1191429	<b>400,000</b>	105
EnergyMax-USB J-10MB-LE	500 nJ ~ 600 uJ, USB 2.0	納入後1年	1191435	<b>400,000</b>	105
EnergyMax-RS J-10MB-LE	500 nJ ~ 600 uJ, RS-232	納入後1年	1191428	<b>400,000</b>	105
<b>EnergyMaxシリーズ: ハイピーク・エネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J-50MB-YAG	2.4 mJ ~ 3J, USB 2.0	納入後1年	1191437	<b>473,000</b>	109
EnergyMax-RS J-50MB-YAG	2.4 mJ ~ 3J, RS-232	納入後1年	1191430	<b>473,000</b>	109
EnergyMax-USB J-50MB-IR	3.2 mJ ~ 3J, USB 2.0	納入後1年	1191440	<b>493,000</b>	109
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, USB 2.0	納入後1年	1191438	<b>493,000</b>	掲載なし
EnergyMax-RS J-50MB-YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, RS-232	納入後1年	1219962	<b>493,000</b>	掲載なし
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1528	300 pps, USB 2.0	納入後1年	1191439	<b>493,000</b>	掲載なし
<b>EnergyMaxシリーズ: 高繰り返しエネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ	400 uJ ~ 1 J, USB 2.0	納入後1年	1191447	<b>482,000</b>	107
EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ	400 uJ ~ 1 J, RS-232	納入後1年	1191433	<b>482,000</b>	107
EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191446	<b>454,000</b>	107
EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ	300 nJ ~ 200 uJ, USB 2.0	納入後1年	1191445	<b>436,000</b>	107
<b>EnergyMaxシリーズ: エキシマ用エネルギーセンサー</b>					
EnergyMax-USB J-50MUV-248 (ディフューザあり)	800 uJ ~ 1J, USB 2.0	納入後1年	1191449	<b>493,000</b>	113
EnergyMax-USB J-50MUV-193 (ディフューザなし)	200 uJ ~ 250 mJ, USB 2.0	納入後1年	1289935	<b>484,000</b>	113
EnergyMax-USB J-25MUV-248	125 uJ - 250 mJ, USB 2.0	納入後1年	1378159	<b>446,000</b>	113
EnergyMax-USB J-25MUV-193 (ディフューザなし)	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	納入後1年	1191448	<b>456,000</b>	113

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>エネルギーセンサー用アクセサリ</b>					
J-Power Pro (J-Powerの後継機種)	EnergyMax用電源ユニット(PowerMax-Proにも対応)	納入後1年	1273690	<b>88,000</b>	119
J100	0.4mJ - 5J BNC タイプ	納入後1年	1098424	<b>575,000</b>	121
ヒートシンク S	25 mm口径用	★	1123430	<b>23,000</b>	118
ヒートシンク M	25 mm口径用	★	1123431	<b>27,000</b>	118
ヒートシンク L	50 mm口径用	★	1123432	<b>33,000</b>	118
7.5 cm高ポストスタンド	該当センサーに標準添付	★	1136566	<b>12,000</b>	118
5 cm高ポストスタンド		★	1136565	<b>12,000</b>	118
テストスライド(Black Coating)	Pyroelectric Test Slides - Black Coating	★	0011-4311	<b>13,000</b>	119
テストスライド (Diffuse Metallic Corting)	Test Slide: Metallic: EnergyMax 25MT/50MT	★	1171292	<b>13,000</b>	119
テストスライド (MUV Corting)	TEST SLIDE:MUV:PACKAGED	★	0011-4313	<b>13,000</b>	119
テストスライド (MB Corting)	TEST SLIDE:MB:PACKAGED	★	0011-4314	<b>13,000</b>	119
<b>標準OEMパワーセンサー</b>					
PM10-19A	～ 10W, Morex社4ピン出力	納入後1年	1098334	<b>139,000</b>	90
PM10-19B	～ 10W, BNC出力	納入後1年	1098343	<b>130,000</b>	90
PM150-19A	～ 150W, Morex社4ピン出力	納入後1年	1098418	<b>150,000</b>	90
PM150-19B	～ 150W, BNC出力	納入後1年	1098321	<b>135,000</b>	90
PM150-19XB	～ 150W UV用, BNC出力	納入後1年	1120732	<b>139,000</b>	91
PM150-50A	～ 150W Morex社4ピン出力	納入後1年	1098510	<b>204,000</b>	90
PM150-50B	～ 150W BNC出力	納入後1年	1098415	<b>174,000</b>	90
PM150-50XB	～ 150W, UV用 BNC出力	納入後1年	1098441	<b>197,000</b>	91
PM1K-36B	～ 1 kW, BNC出力	納入後1年	1098333	<b>368,000</b>	91
BeamFinder	～ 1 kW, コヒレント製メータと接続	納入後1年	1098427	<b>374,000</b>	91

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
<b>ビーム診断装置</b>					
<b>BeamView Analyzer</b>					
LaserCam HR II - 1/2"	精細1/2" CCDデジタル(解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種, ポスト・スタンド付	納入後1年	1282868	<b>663,000</b>	124
LaserCam-HR II 2/3"	大口徑2/3" CCDデジタル(解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種	納入後1年	1282870	<b>855,000</b>	124
LaserCam-HR II UV 2/3"	CCDデジタル(解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし	納入後1年	1360550	<b>1,490,000</b>	124
LaserCam-HR-InGaAs	CMOSデジタル(解析ソフト付き),ポスト・スタンドなし 【輸出管理令規制品】	納入後1年	1149002	<b>5,100,000</b>	125
<b>レーザビームアナライザ用光学アクセサリ</b>					
VARM	可変アッテネータ	納入後1年	33-3328-000	<b>415,000</b>	133
C-VARM	連続可変アッテネータ	納入後1年	33-3336-000	<b>274,000</b>	133
UV C-VARM	連続可変アッテネータ	納入後1年	33-6859-000	<b>529,000</b>	133
BCUBE	ビームキューブピックアップ	納入後1年	1098403	<b>161,000</b>	133
UV-BCUBE	紫外ビームキューブピックアップ	納入後1年	1098466	<b>219,000</b>	133
Barrel Set	バレル2個, Cマウントフランジ3個	納入後1年	1098426	<b>47,000</b>	133
BIP-12F(画像倍率 2:1)	コンパクトUVビームプロファイラ	納入後1年	33-3468-000	<b>540,000</b>	134
BIP-12F(画像倍率 1:1)	コンパクトUVビームプロファイラ	納入後1年	1053418	<b>540,000</b>	134
BIP-5000Z(画像倍率 6:1 ~ 1:1)	ズームUVビームプロファイラ	納入後1年	33-3484-000	<b>1,569,000</b>	134
BIP-5000SPL	ビームスプリッタ	納入後1年	33-3492-000	<b>543,000</b>	134
<b>BeamMaster-USB</b>					
BM-3 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224012	<b>1,213,000</b>	137
BM-7 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224014	<b>1,348,000</b>	137
BM-3 InGaAs(3 mm)	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224016	<b>1,429,000</b>	137
BM-7 InGaAs(3 mm)	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224018	<b>1,732,000</b>	137
BM-7 InGaAs(5 mm)	BeamMaster-USB システム	納入後1年	1224020	<b>1,898,000</b>	137
回転マウント	BeamMaster用アクセサリ	納入後1年	1038024	<b>142,000</b>	137
Cマウントアダプタプレート	BeamMaster用アクセサリ	納入後1年	33-7147-000	<b>13,000</b>	137

製品名	備考	保証条件	品番	標準価格 (税別)	Page
-----	----	------	----	--------------	------

不測の原料価格の変動及び不可抗力による事故の場合、見積金額または納期については別途協議を申し上げたく御含みおき下さい。  
取引にあたっては、コヒレント・ジャパン株式会社の取引規約が適用されます。

コヒレント・ジャパン株式会社取引規約(Coherent Japan Inc. Terms and Conditions of Sale)は下記ウェブサイトにて確認頂けます。

<https://www.coherent.com/company/terms-and-conditions-of-sale>

#### 付帯事項

両当事者は、コヒレントによる本契約に基づく義務の履行/遂行(必要に応じた出張サービス又は出張サポートを含み、これに限られない)の全部又は一部が、各国又は地域におけるCOVID-19ウイルスの発生又は蔓延(これらの結果又はこれらに関連した政府の規制措置又は行為を含む)により妨げられ又は遅延し得ること、当該義務の履行の再開又は延期は、両当事者の友好的な協議を経た書面による合意に従うことをここに確認し、合意する。さらに、両当事者は、前記のコヒレント(影響を受けた当事者)による義務の不履行又は遅延は、本契約の債務不履行とみなされないことを確認し、合意する。

※保証条件 納入後1年間(★印の製品は初期不良品のみ着荷90日以内に限り交換対応)

※本見積物品をご下命される際には必ず貴注文書に該当見積番号とご希望納期/納入期限の記載を願います。

※納期は変動することがございます。お手数ですがご発注前に最新納期をお問合せください。

※ISO17025認証校正機には試験成績が記載された校正証明書が付属しております。

※価格表有効期限の1週間以内に注文書を発行いただく際はメールにて必ずご一報下さい。

※トレーサビリティ体系図は弊社webよりダウンロードいただけます。

<https://www.coherent.com/ja/support>

<以下空欄>